

WWK360 WCS PWash&10kg
Lavadora de carga frontal W1:
Con QuickPowerWash y 10 kg de capacidad de carga para un lavado rápido.



- Testadas para 20 años de lavado perfecto de las prendas
- Ahorra energía con la mejor clase de eficiencia energética A
- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos
- El extra Alisar extra reduce arrugas y ahorra hasta 50 % de tiempo y esfuerzo#
- Lavadoras XXL con tambor protector # de 10 kg



Código EAN: 4002516789888 / Número de material: 12387580 /
Número de material antiguo: 11WK3601E

Diseño	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Apertura de la puerta	derecha
Tipo de construcción	
Modelo	W1 White Edition
Carga frontal	•
Centrifugar	
R.p.m. de centrifugado máx.	1400
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Negro Obsidian con aro cromado
Color del selector giratorio	Blanco loto / Aro cromado
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
Eficiencia de limpieza	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	10,0
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	52
Consumo agua ponderado por ciclo en l	53
Clase de eficiencia del centrifugado	B
Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	71
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	239
Consumo de potencia desconectado en W	0,40
Consumo de potencia preparado en red en W	0,80
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•

WWK360 WCS PWash&10kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con QuickPowerWash y 10 kg de capacidad de carga para un lavado rápido.



Código EAN: 4002516789888 / Número de material: 12387580 /

Número de material antiguo: 11WK3601E

Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Impermeabilizar	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
Extra Lavado	
Corto	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
Calidad	
Contrapesos de hierro fundido	•
Seguridad	
Sistema Watercontrol	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	643
Fondo con la puerta abierta en mm	1077
Peso neto en kg	93
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2
Accesorios suministrados	
3 cápsulas	•
Cupón para detergentes Miele	•

WWK360 WCS PWash&10kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con QuickPowerWash y 10 kg de capacidad de carga para un lavado rápido.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm