


LAC/EASY480

Introducción de la abrazadera para la introducción automatizada de hasta 480 prendas/h.



- Ahorro de costes gracias a la alimentación de ropa semiautomática
- Alisamiento de las prendas al introducirlas para resultados sin arrugas
- Posibilidad de introducir varias prendas a la vez
- Incluye manejo con display táctil a color
- Disponible para anchuras de trabajo de 2000 a 3300 mm

Código EAN: 4002516728863 / Número de material: 12401990 /
Número de material antiguo: 59535054EU

Familia de productos	
Planchadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•