

KM 7360 FL

Placa de inducción

con 3 zonas de cocción individuales a un atractivo precio de entrada



- Selección rápida por fila numérica: ComfortSelect
- 3 zonas de cocción individuales de distintos tamaños
- Con 620 mm de ancho para instalación enrasada o sobre encimera
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516739777 / Número de material: 12418220 /
Número de material antiguo: 267360701B

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Montaje enrasado	•
Color de la vitrocerámica	Negro
Montaje sobre encimera	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	3
Número de áreas de cocción	0
Número máximo de recipientes de cocción	3
1. zona/área de cocción	
Posición	izquierda centro
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 140-280
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. en W	2300
2. zona/área de cocción	
Posición	posterior derecha
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 110-220
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. en W	2300
3. zona/área de cocción	
Posición	anterior derecha
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 90-160
Potencia máx. del Booster en W	1850
Potencia máx. en W	1350
Comfort de manejo	
Miele@home	•
Manejo a través de teclas sensoras	ComfortSelect
Función automática Con@ctivity	•
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Color de las indicaciones	Amarillo
Inicio automático de cocción	•
Función Stop & Go	•
Función Recall	•
Desconexión de seguridad	•
Detección permanente de recipientes de cocción	•
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	•
Minutero avisador	•
Mantenimiento del calor	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual	•
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0

KM 7360 FL

Placa de inducción

con 3 zonas de cocción individuales a un atractivo precio de entrada



Código EAN: 4002516739777 / Número de material: 12418220 /

Número de material antiguo: 26736070IB

Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
--	----

Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
--	----

Confort de mantenimiento

Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
---	---

Seguridad

Desconexión automática de seguridad	•
-------------------------------------	---

Función de bloqueo	•
--------------------	---

Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
-------------------------------------	---

Ventilador de refrigeración integrado	•
---------------------------------------	---

Protección contra el sobrecalentamiento	•
---	---

Indicador de calor residual	•
-----------------------------	---

Datos técnicos

Medidas en mm (Ancho)	620
-----------------------	-----

Medidas en mm (Alto)	53
----------------------	----

Medidas en mm (Fondo)	526
-----------------------	-----

Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	560
---	-----

Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	490
---	-----

Altura de montaje con caja de conexiones en mm	48
--	----

Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	600
---	-----

Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	500
---	-----

Peso neto en kg	8
-----------------	---

Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	624
---	-----

Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	524
---	-----

Potencia nominal total en kW	6,60
------------------------------	------

Longitud de la conducción eléctrica en m	1,6
--	-----

Tensión en V	230
--------------	-----

Frecuencia en Hz	50-60
------------------	-------


Accesorios suministrados

Cable de conexión	Sí
-------------------	----


KM 7360 FL

Placa de inducción

con 3 zonas de cocción individuales a un atractivo precio de entrada



KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)



KM7360FL, KM7361FL flush (*Fußnote) (Installation
drawing)