

KM 7361 FL

Placa de inducción

con 4 zonas de cocción individuales a un atractivo precio de entrada



- Selección rápida por fila numérica: ComfortSelect
- 4 zonas de cocción individuales de distintos tamaños
- Con 62 mm de ancho para instalación enrasada o sobre encimera
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity


Código EAN: 4002516740513 / Número de material: 12418240 /  
Número de material antiguo: 267361701B

<b>Tipo de calentamiento</b>	
Tipo de calentamiento	Inducción
<b>Tipo de instalación</b>	
Independiente de la cocina	•
<b>Diseño</b>	
Montaje enrasado	•
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Color de la vitrocerámica	Negro
Montaje sobre encimera	•
<b>Dotación de zonas de cocción</b>	
Número de zonas de cocción	4
Número de áreas de cocción	0
Número máximo de recipientes de cocción	4
<b>1. zona/área de cocción</b>	
Posición	anterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 110-220
Potencia máx. en W	2300
Potencia máx. del Booster en W	3000
<b>2. zona/área de cocción</b>	
Posición	posterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 90-160
Potencia máx. en W	1350
Potencia máx. del Booster en W	1850
<b>3. zona/área de cocción</b>	
Posición	posterior derecha
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 100-190
Potencia máx. en W	1400
Potencia máx. del Booster en W	2100
<b>4. zona/área de cocción</b>	
Posición	anterior derecha
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 100-190
Potencia máx. en W	1400
Potencia máx. del Booster en W	2100
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Manejo a través de teclas sensoras	ComfortSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
Detección permanente de recipientes de cocción	•
Función Stop & Go	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•

KM 7361 FL

Placa de inducción

con 4 zonas de cocción individuales a un atractivo precio de entrada



Código EAN: 4002516740513 / Número de material: 12418240 /


Número de material antiguo: 267361701B

Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Ajustes personalizables	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Aprovechamiento del calor residual	•
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•
<b>Datos técnicos</b>	
Medidas en mm (Ancho)	620
Medidas en mm (Alto)	53
Medidas en mm (Fondo)	520
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	53
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	560 mm - 600 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	490 mm - 500 mm
Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	600
Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	500
Peso neto en kg	9
Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	624
Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	524
Potencia nominal total en kW	7,30
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60
<b>Accesorios suministrados</b>	
Cable de conexión	Sí


## KM 7361 FL

Placa de inducción

con 4 zonas de cocción individuales a un atractivo precio de entrada



KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (\*Fußnote)  
(Installation drawing)



KM7360FL, KM7361FL flush (\*Fußnote) (Installation  
drawing)