

G 7130 SC AutoDos

Lavavajillas bajo encimera

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



- Diseño innovador y máxima comodidad – Bandeja MultiFlex 3D
- La comunicación más sencilla con la máquina: Miele@home
- Todo perfectamente seco: secado AutoOpen
- Lavavajillas Freshwater : desde 6.0 l litros en el programa Automático
- Apertura y cierre fácil de la puerta: ComfortClose



Código EAN: 4002516735854 / Número de material: 12418970 /
Número de material antiguo: 217130161B

Tipo de construcción	
Lavavajillas de libre instalación	•
Lavavajillas de 60 cm	•
Diseño	
Color del panel de mandos	Brilliant White
Tipo de panel de mandos	Panel de mandos recto
Tipo de manejo	Tecla de selección programa
Display	Display de 1 línea
Color del display	Blanco
MultiLingua	•
Confort	
Conexión con Miele@home	•
Dosificación automática con PowerDisk	•
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Indicación de tiempo restante	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Pilotos de funcionamiento	Display
Selección del idioma del display	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase eficiencia energética (A-G)	B
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua del programa Eco en litros por ciclo	8,4
Consumo de electricidad en el programa ECO en kW	0,64
Consumo energético programa Eco en kWh en 100 programas	64
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	0,40
Duración del programa ECO en minutos	199
Clase nivel acústico	B
Nivel acústico en dB (A)	43
EcoFeedback	•
Tecnología EcoPower	•
Higiene probada	•
Toma de agua caliente	•
Media carga	•
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	•
SensorDry	•
Sistema de secado Turbothermic	•
Secado activo por condensación	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
Delicado	•
Silencio plus 40 dB(A)	•

G 7130 SC AutoDos

Lavavajillas bajo encimera

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516735854 / Número de material: 12418970 /

Número de material antiguo: 217130161B

Mantenimiento del aparato

•

Opciones de lavado

AutoDos

•

Exprés

•

Extra limpio

•

Extra seco

•

Dotación de los cestos

Alojamiento de cubertería

Bandeja MultiFlex 3D

Soporte FlexCare

2

Soporte para tazas FlexCare

1

Diseño de los cestos

ExtraComfort

Número de servicios normalizados

14

MultiClip

•

Seguridad

Sistema Waterproof

•

Piloto de control de filtro

•

Seguro para niños

•

Datos técnicos

Ancho mínimo del hueco en mm

600

Ancho máximo del hueco en mm

600

Alto mínimo del hueco en mm

845

Alto máximo del hueco en mm

880

Fondo del hueco en mm

600

Ancho del aparato en mm

598

Alto del aparato en mm

845

Fondo del aparato en mm

600

Fondo del aparato con la puerta abierta en cm

119,5

Peso neto en kg

56,0

Potencia nominal total en kW

2,00

Tensión en V

230

Fusibles en A

10

Número de fases

1

Estándar de frecuencia eléctrica

50

Longitud de la manguera de entrada de agua en cm

1,50

Longitud de la manguera de desagüe en cm

1,50

Longitud de la conducción eléctrica en m

1,70

Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

deutsch, english,
español, français, italiano,
nederlands, português,
türkçe

Accesorios suministrados

1 PowerDisk

•


Cupón para 6 PowerDisk

•

G 7130 SC AutoDos

Lavavajillas bajo encimera

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)