

G 7130 SC Front AutoDos

Lavavajillas bajo encimera

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



- Diseño innovador y máxima comodidad – Bandeja MultiFlex 3D
- La comunicación más sencilla con la máquina: Miele@home
- Todo perfectamente seco: secado AutoOpen
- Lavavajillas Freshwater : desde ?? litros en el programa Automático
- Apertura y cierre fácil de la puerta: ComfortClose



Código EAN: 4002516735861 / Número de material: 12418980 /
Número de material antiguo: 217130181B

Tipo de construcción	
Lavavajillas de libre instalación	•
Lavavajillas de 60 cm	•
Diseño	
Color del panel de mandos	Frente acero inoxidable CleanSteel
Tipo de panel de mandos	Panel de mandos recto
Tipo de manejo	Tecla de selección programa
Display	Display de 1 línea
MultiLingua	•
Confort	
Conexión con Miele@home	•
Dosificación automática con PowerDisk	•
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Indicación de tiempo restante	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Pilotos de funcionamiento	Display
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase eficiencia energética (A-G)	B
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua del programa Eco en litros por ciclo	8,4
Consumo de electricidad en el programa ECO en kW	0,64
Consumo energético programa Eco en kWh en 100 programas	64
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	0,40
Duración del programa ECO en minutos	199
Clase nivel acústico	B
Nivel acústico en dB (A)	43
EcoFeedback	•
Tecnología EcoPower	•
Higiene probada	•
Toma de agua caliente	•
Media carga	•
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	•
SensorDry	•
Sistema de secado Turbothermic	•
Secado activo por condensación	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
Delicado	•
Silencio plus 40 dB(A)	•
Mantenimiento del aparato	•

G 7130 SC Front AutoDos

Lavavajillas bajo encimera

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516735861 / Número de material: 12418980 /


Número de material antiguo: 217130181B

Opciones de lavado	
AutoDos	•
Exprés	•
Extra limpio	•
Extra seco	•
Dotación de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Soporte FlexCare	2
Diseño de los cestos	ComfortPlus
Número de servicios normalizados	14
MultiClip	•
Seguridad	
Sistema Waterproof	•
Piloto de control de filtro	•
Seguro para niños	•
Datos técnicos	
Ancho mínimo del hueco en mm	600
Ancho máximo del hueco en mm	600
Alto mínimo del hueco en mm	845
Alto máximo del hueco en mm	880
Fondo del hueco en mm	600
Ancho del aparato en mm	598
Alto del aparato en mm	845
Fondo del aparato en mm	600
Fondo del aparato con la puerta abierta en cm	119,5
Peso neto en kg	57,0
Potencia nominal total en kW	2,00
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Estándar de frecuencia eléctrica	50
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	1,50
Longitud de la manguera de desagüe en cm	1,50
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,70
Display en varios idiomas	
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
Accesorios suministrados	
1 PowerDisk	•
Cupón para 6 PowerDisk	•

G 7130 SC Front AutoDos

Lavavajillas bajo encimera

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)