

G 7650 SCVi AutoDos

Lavavajillas de integración total

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



- Diseño innovador y máxima comodidad – Bandeja MultiFlex 3D
- La comunicación más sencilla con la máquina: Miele@home
- Nivel acústico extremadamente bajo: solo 42 dB(a) db(A)
- Lavavajillas Freshwater : desde 6.0 l litros en el programa Automático
- Máxima versatilidad y seguridad – Diseño ExtraComfort



Código EAN: 4002516736233 / Número de material: 12419050 /
Número de material antiguo: 217650621B

Tipo de construcción	
Lavavajillas de integración total	•
Lavavajillas de 60 cm	•
Diseño	
Color del panel de mandos	Obsidian Black
Tipo de panel de mandos	Panel totalmente integrado
Tipo de manejo	Tecla de selección programa
Display	Display de 1 línea
Color del display	Blanco
MultiLingua	•
Confort	
Conexión con Miele@home	•
Dosificación automática con PowerDisk	•
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Indicación de tiempo restante	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Pilotos de funcionamiento	óptico y acústico
Selección del idioma del display	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua del programa Eco en litros por ciclo	8,4
Consumo de electricidad en el programa ECO en kW	0,54
Consumo energético programa Eco en kWh en 100 programas	54
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	0,29
Duración del programa ECO en minutos	230
Clase nivel acústico	B
Nivel acústico en dB (A)	42
EcoFeedback	•
Tecnología EcoPower	•
Higiene probada	•
Toma de agua caliente	•
Media carga	•
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	•
SensorDry	•
Sistema de secado Turbothermic	•
Secado activo por condensación	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
Delicado	•
Higiene	•

G 7650 SCVi AutoDos

Lavavajillas de integración total

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516736233 / Número de material: 12419050 /

Número de material antiguo: 217650621B

SolarAhorro	•
Silencio plus 37 dB(A)	•
Mantenimiento del aparato	•
Opciones de lavado	
AutoDos	•
Exprés	•
Extra limpio	•
Extra seco	•
Dotación de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Soporte FlexCare	2
Soporte para tazas FlexCare	1
Diseño de los cestos	ExtraComfort
Número de servicios normalizados	14
MultiClip	•
Seguridad	
Sistema Waterproof	•
Piloto de control de filtro	•
Seguro para niños	•
Datos técnicos	
Ancho mínimo del hueco en mm	600
Ancho máximo del hueco en mm	600
Alto mínimo del hueco en mm	805
Alto máximo del hueco en mm	870
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	598
Alto del aparato en mm	805
Fondo del aparato en mm	550
Fondo del aparato con la puerta abierta en cm	116,5
Peso neto en kg	48,0
Potencia nominal total en kW	2,00
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Estándar de frecuencia eléctrica	50
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	1,50
Longitud de la manguera de desagüe en cm	1,50
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,70
Peso mín. de la placa frontal en kg	4,0
Peso máx. de la placa frontal en kg	11,0
[Reequipable por el Servicio Post-venta al mín.]	7,0
[Reequipable por el Servicio Post-venta al máx.]	14,0
Display en varios idiomas	
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
Accesorios suministrados	
1 PowerDisk	•
Cupón para 6 PowerDisk	•