

H 2861-1 B 125 Edition

Horno multifunción

en un diseño muy combinable, con función AirFry, conectividad y PerfectClean.



- Display con texto claro con mandos: EasyControl Plus
- Limpieza particularmente fácil: dotación PerfectClean
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Resultados perfectos garantizados Programas Automáticos
- Para que todo quede con un acabado crujiente: AirFry

A+

Código EAN: 4002516743408 / Número de material: 12435890 /  
Número de material antiguo: 22286174SER

<b>Promoción de aniversario</b>	
Modelos del 125 ° aniversario	•
<b>Diseño</b>	
Color del aparato	Obsidian Black
<b>Diseño constructivo</b>	
Horno empotrable	•
VitroLine	•
<b>Ventajas Miele</b>	
Calentamiento rápido	•
<b>Funciones</b>	
AirFry	•
Programas automáticos	•
Aire caliente Eco	•
Funciones con grill	•
Grill	•
Aire caliente plus	•
Cocción intensiva	•
Calor de bóveda y solera	•
Calor de solera	•
Grill con recirculación de aire	•
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicación de la hora	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Ajustes individuales	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	•
Puerta CleanGlass	•

H 2861-1 B 125 Edition

Horno multifunción

en un diseño muy combinable, con función AirFry, conectividad y PerfectClean.



Código EAN: 4002516743408 / Número de material: 12435890 /


Número de material antiguo: 22286174SER

<b>Seguridad</b>	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
<b>Datos técnicos</b>	
Volumen interior en l	76
Número de niveles de bandeja	5
Número de niveles de bandeja del horno 1	5
Número de niveles de bandeja del horno 2	5
Identificación de los niveles de bandeja	•
Iluminación interior	1 Spot halógeno
Temperaturas en °C	30-300
Temperaturas mín. en °C	30
Temperaturas máx. en °C	300
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	590
Alto del hueco máx. en mm	595
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	596
Fondo del aparato en mm	568
Peso neto en kg	42,0
Potencia nominal total en kW	3,50
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,50
Sustitución de lámparas	Cliente
<b>Accesorios suministrados</b>	
Bandeja de repostería con PerfectClean	1
Bandeja perforada para hornear Gourmet y AirFry con PerfectClean	1
Bandeja universal con PerfectClean	1
Parrilla	1
Guías telescópicas FlexiClip (par)	1
Listones portabandejas extraíbles (par)	1
Cupón para una bandeja para asar y asar al grill HGBB71 con PerfectClean	1


## H 2861-1 B 125 Edition

Horno multifunción


en un diseño muy combinable, con función AirFry, conectividad y PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing