

PFD 409 [WB Offshore]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

con cestos, para aplicaciones en alta mar, como plataformas de perforación.



- Máx. eficiencia de limpieza*: 152 platos/h o 8 cestos/h
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater
- Conexión eléctrica especial según requerimientos de instalación
- Resultados muy higiénicos: temperatura de aclarado de 93 °C
- Máximo confort de manejo con display a color táctil M Touch Flex

* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

Código EAN: 4002516745655 / Número de material: 12441940 /

Número de material antiguo: 61040932SOM

Diseño constructivo y versión

Diseño constructivo	Lavavajillas de libre instalación, carga frontal
Línea	MasterLine
Modelo	Offshore
Sistema de lavado	De carga frontal Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Acero inoxidable
Tapa	Acero inoxidable
Paredes laterales	Acero inoxidable
Pared posterior	Galvanizado

Aplicación

Apto para alta mar y marina	•
-----------------------------	---

Datos de potencia

Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	390
Duración del programa más corto en min	14
Temperatura máxima de aclarado en °C	93
Eficiencia de limpieza platos/h	152
Rendimiento de limpieza cestos/h	8
Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles	•
Vida útil en ciclos de lavado	28000

Miele MOVE

Conectividad con Miele MOVE	•
-----------------------------	---

Control

Tipo de manejo	M Touch Flex
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Programas de lavado [número]	7
Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable	•
Temperatura de aclarado modificable	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Manejo independiente del idioma	•

Conexión eléctrica estándar

Conexión eléctrica	3 AC 220V 60HZ
Potencia calefactora en kW	6,10
Potencia nominal total en kW	6,50
Fusibles en A	20
Longitud cable conex. red en m	1,90

Posible variante de tensión 1

Conexión eléctrica	AC 220V 60HZ
Potencia calefactora en kW	2,30
Potencia nominal total en kW	2,70
Fusibles en A	16

PFD 409 [WB Offshore]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

con cestos, para aplicaciones en alta mar, como plataformas de perforación.



Código EAN: 4002516745655 / Número de material: 12441940 /

Número de material antiguo: 61040932SOM

Conexión de agua/desagüe

Agua fría [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en bares	1,00-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Descalcificador integrado	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de agua por ciclo de lavado en l	17,50
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	150
Longitud de la manguera de desagüe en cm	150

Medidas y peso

Medidas exteriores, alto en mm	820
Medidas exteriores con tapa, alto en mm	835
Ajuste máximo de altura en mm	60,00
Medidas exteriores, ancho en mm	598
Medidas exteriores, fondo en mm	598
Medidas exteriores, alto bruto en mm	920
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	670
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	740
Espacio útil de lavado, alto en mm	520
Espacio útil de lavado, ancho en mm	530
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	474
Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm	505
Altura del nivel sobre el suelo en mm	216
Anchura del hueco necesaria en mm	600
Peso neto [kg]	78
Peso bruto en kg	81

Valores de emisión

Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Nivel acústico (LwA)	57,0
Disipación del calor en la habitación en MJ/h	1,44

Programas

Universal	•
Corto	•
Frío/Prelavado	•
Vasos	•
Cubiertos	•
Plásticos	•
Intensivo	•
Regeneración	•
Evacuación de agua	•

Dotación de los cestos

2 x E 816 Complementos para platos	•
2 x E 165 Complementos para cubiertos	•
1 cesto superior APFD 215	•
1 cesto inferior APFD 220 para complementos	•

PFD 409 [WB Offshore]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

con cestos, para aplicaciones en alta mar, como plataformas de perforación.



Código EAN: 4002516745655 / Número de material: 12441940 /

Número de material antiguo: 61040932SOM

Cesto superior ajustable en altura	•
Combinable con el botellero APFD 210	•

Equipamiento

Secado	Secado mejorado AutoOpen
AutoClose	•
1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador	•
Depósito de sal en la puerta	•
Bloqueo de la puerta, protegida mediante código	•
Perfect GlassCare	•
Sistema de filtrado altamente efectivo con control del tamiz	•
Condensador de vapor de pulverización	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
Interfaz óptica	•
Amplia variedad de accesorios (opcional)	•

Posibilidades de conexión

Módulo de dosificación externo de producto de limpieza líquido	•
Módulo externo de dosificación para abrillantador	•
WiFi	•

Normas, homologaciones y distintivos

CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•
CEM	•
Protección contra ondas	•
Protección antisalpicaduras IPX1	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•