

K 7477 B

Frigorífico de integración para hueco de 140 cm de altura  
con FlexiLight 2.0 y PerfectFresh Active: humidificación activa para frescura.



- Frescos 5 veces más de tiempo gracias a PerfectFresh Active
- Iluminación personalizada de los estantes con FlexiLight 2.0
- Reparto regular de temperatura en todo el recinto: DynaCool
- Ajuste de altura individual de las baldas de la puerta
- Sin condensación gracias a la pared posterior seca CleanSteel



Código EAN: 4002516746607 / Número de material: 12444230 /  
Número de material antiguo: 36747700EU1

| General information                                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Model identifier                                        | K 7477 B            |
| Número de material del fabricante                       | 12444230            |
| EAN number                                              | 4002516746607       |
| Gama                                                    | Platinum            |
| Categoría del aparato                                   |                     |
| Frigorífico                                             | •                   |
| Tipo de instalación                                     |                     |
| Aparato de integración                                  | •                   |
| Apertura de la puerta                                   | derecha             |
| Apertura de la puerta, intercambiable                   | •                   |
| Diseño                                                  |                     |
| Iluminación del ventilador                              | •                   |
| Iluminación sistema Fresh                               | •                   |
| Confort de manejo                                       |                     |
| Iluminación de la zona de refrigeración                 | FlexiLight 2,0      |
| Conexión con Miele@home                                 | •                   |
| Sistema Fresh                                           | PerfectFresh Active |
| Ajuste preciso de la puerta interior                    | •                   |
| ComfortClean                                            | •                   |
| ComfortSize                                             | •                   |
| DynaCool                                                | •                   |
| Modo Party                                              | •                   |
| Modo Holiday                                            | •                   |
| SoftClose                                               | •                   |
| SelfClose                                               | •                   |
| Dispensador de hielo y agua con conexión de agua limpia | No                  |
| Control                                                 |                     |
| Concepto de manejo                                      | FreshTouch          |
| Frigorífico desconectable                               | No                  |
| SuperCool                                               | •                   |
| Número de zonas de temperatura                          | 2                   |
| Modo Sabbat                                             | •                   |
| Frigorífico/Congelador                                  |                     |
| Número de baldas                                        | 5                   |
| de estos, divisibles (FlexiBoard)                       | 1                   |
| de estos, iluminados                                    | 3                   |
| Estante para botellas, de metal cromado                 | •                   |
| N.º de cajones para alimentos frescos                   | 2                   |
| Pared posterior seca de material sintético              | CleanSteel          |
| Nº estantes puerta para conservas                       | 3                   |
| Estante en la cara interior de la puerta para botellas  | 1                   |
| Estante interior puerta                                 | 4                   |
| Eficiencia y sostenibilidad                             |                     |
| Clase de eficiencia energética (A–G)                    | B                   |
| Consumo energético anual en kWh                         | 73,00               |
| Consumo energético en 24 h en kWh                       | 0,20                |

K 7477 B

Frigorífico de integración para hueco de 140 cm de altura  
con FlexiLight 2.0 y PerfectFresh Active: humidificación activa para frescura.



Código EAN: 4002516746607 / Número de material: 12444230 /  
Número de material antiguo: 36747700EU1

## Seguridad

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Función de bloqueo           | • |
| Alarma acústica de la puerta | • |
| Alarma óptica de la puerta   | • |

## Datos técnicos

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Ancho mín. del hueco en mm                              | 560                 |
| Ancho máx. del hueco en mm                              | 570                 |
| Alto mín. del hueco en mm                               | 1397                |
| Alto máx. del hueco en mm                               | 1413                |
| Fondo del hueco en mm                                   | 550                 |
| Ancho del aparato en mm                                 | 559                 |
| Alto del aparato en mm                                  | 1395                |
| Fondo del aparato en mm                                 | 546                 |
| Peso neto en kg                                         | 54,9                |
| Técnica de fijación                                     | Puerta fija         |
| Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico en kg | 21                  |
| Clase climática                                         | SN-T                |
| Zona de refrigeración en l                              | 225                 |
| de ellos, zona PerfectFresh en l                        | 67                  |
| Capacidad útil total en l                               | 224                 |
| Clase de emisiones de ruido acústico (A-D)              | A                   |
| Nivel acústico en db(A) re1pW                           | 29                  |
| Consumo de corriente en miliamperios (mA)               | 1200                |
| Tensión en V                                            | 220-240             |
| Fusibles en A                                           | 10                  |
| Número de fases                                         | 1                   |
| Frecuencia en Hz                                        | 50-60               |
| Longitud de la conducción eléctrica en m                | 2,2                 |
| Sustitución de lámparas                                 | Servicio Post-venta |

## Accesorios suministrados

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Huevera                        | • |
| Cajón organizador PerfectFresh | • |

## K 7477 B

Frigorífico de integración para hueco de 140 cm de altura  
con FlexiLight 2.0 y PerfectFresh Active: humidificación activa para frescura.

