

## WCB380 WCS 125 Edition

Lavadora de carga frontal W1:

Con A -20 %, SteamCare y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



- Testadas para 20 años de lavado perfecto de las prendas
- Ahorrar aún más energía con A -20 %\*
- SteamCare reduce el tiempo de planchado hasta un 50 % y refresca las prendas
- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos
- Miele@home: conexión inteligente para multitud de posibilidades\*\*

\* 20 % más económico que el valor límite (52) de la clase de eficiencia energética A

\*\* Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.



Código EAN: 4002516776062 / Número de material: 12486410 /  
Número de material antiguo: 11CB3801E

<b>Promoción de aniversario</b>	
Modelos del 125 ° aniversario	•
<b>Diseño</b>	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Empotrable bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
<b>Tipo de construcción</b>	
Modelo	W1 Chrome Edition
Carga frontal	•
<b>Centrifugar</b>	
R.p.m. de centrifugado máx.	1400
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
<b>Diseño</b>	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Negro Obsidian con aro blanco
Color del selector giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
<b>Eficiencia de limpieza</b>	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
<b>Protección de la ropa</b>	
Tambor protector	•
Carga en kg	8,0
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Sistema de vapor SteamCare	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de eficiencia energética A	20%
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	38
Consumo agua ponderado por ciclo en l	48
Clase de eficiencia del centrifugado	B
Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	72
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	219
Consumo de potencia desconectado en W	0,30
Consumo de potencia preparado en red en W	0,60

WCB380 WCS 125 Edition

Lavadora de carga frontal W1:

Con A -20 %, SteamCare y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



Código EAN: 4002516776062 / Número de material: 12486410 /

Número de material antiguo: 11CB3801E

Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»

Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programas de lavado</b>	
QuickPowerWash	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Refrescar (vapor)	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
<b>Extra Lavado</b>	
Corto	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Alisar con vapor	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema Watercontrol	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
<b>Datos técnicos</b>	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	636
Fondo con la puerta abierta en mm	1054
Fondo del aparato sin puerta (para empotrable) en mm	600
Peso neto en kg	80
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2

WCB380 WCS 125 Edition

Lavadora de carga frontal W1:

Con A -20 %, SteamCare y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm