

ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Potenciador de lavado, concentrado líquido, neutro, 5 l para eliminar eficazmente las manchas de grasa.



- Desengrasante suave para cualquier tipo de prenda
- Especialmente suave con las fibras y los colores
- Máxima eficiencia de lavado a 30 °C
- También se puede utilizar como emulsionante y humectante

Código EAN: 4002516776185 / Número de material: 12495130 /
Número de material antiguo: 59709101V1

| | |
|--|-----------------------|
| Familia de productos | |
| Lavadoras | • |
| Eficiencia de lavado | |
| Poder eliminación de suciedad | Muy bien |
| Poder de disolución de proteínas | Muy bien |
| Poder de disolución de grasa | Muy bien |
| Blancura | Muy bien |
| Dosificación | |
| Apto para una dosificación automática | • |
| Dosificación manual | • |
| Válido para todas las durezas de agua | • |
| Recomendación de dosificación | |
| Aplicación | |
| Lavanderías autoservicio | • |
| Industria hotelera/gastronomía | • |
| Limpieza de ropa de deporte | • |
| Limpieza de ropa de vestir | • |
| Limpieza de ropa de trabajo | • |
| Características del producto | |
| Tipo de medios | Potenciador de lavado |
| Alcalinidad | Neutro |
| Forma agregada | Concentrado líquido |
| Componentes | Tensioactivos |
| Biodegradable | • |
| Sin fosfatos | • |
| Eficiente a temperaturas de 30–90 °C | • |
| Especialmente eficaz a baja temp. | • |
| Alta eficiencia incluso a temp. de solo 40 °C | • |
| Tiempo de parada corto | • |
| Regulación de espuma | • |
| Alta eficiencia de lavado con dosis bajas | • |
| Densidad (a 20 °C) en g/cm ³ | 1,00 |
| Sin microplásticos | • |
| Manejo sencillo | • |
| Uso óptimo para todos los detergentes | • |
| Indicaciones de almacenamiento | |
| Temp. almacenamiento mín. en °C | 0 |
| Temp. almacenamiento máx. en °C | 40 |
| Conservar en lugar seco y a prueba de heladas | • |
| Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales | • |
| Puede utilizarse después de descongelar sin pérdida de calidad | • |
| Caducidad en meses | 36 |
| Normas, carácter de identificación, identificador | |
| Conforme con GHS/CLP | • |