

ProCare Tex 10 B+ - 10 l

Potenciador de lavado, concentrado líquido, neutro, 10 l para eliminar eficazmente las manchas de grasa.



- Desengrasante suave para cualquier tipo de prenda
- Especialmente suave con las fibras y los colores
- Máxima eficiencia de lavado a 30 °C
- También se puede utilizar como emulsionante y humectante

Código EAN: 4002516776192 / Número de material: 12495140 /
Número de material antiguo: 59709201V1

Familia de productos	
Lavadoras	•
Eficiencia de lavado	
Poder eliminación de suciedad	Muy bien
Poder de disolución de proteínas	Muy bien
Poder de disolución de grasa	Muy bien
Blancura	Muy bien
Dosificación	
Apto para una dosificación automática	•
Dosificación manual	•
Válido para todas las durezas de agua	•
Recomendación de dosificación	
Aplicación	
Lavanderías autoservicio	•
Industria hotelera/gastronomía	•
Limpieza de ropa de deporte	•
Limpieza de ropa de vestir	•
Limpieza de ropa de trabajo	•
Características del producto	
Tipo de medios	Potenciador de lavado
Alcalinidad	Neutro
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Tensioactivos
Biodegradable	•
Sin fosfatos	•
Eficiente a temperaturas de 30–90 °C	•
Especialmente eficaz a baja temp.	•
Alta eficiencia incluso a temp. de solo 40 °C	•
Tiempo de parada corto	•
Regulación de espuma	•
Alta eficiencia de lavado con dosis bajas	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm ³	1,00
Sin microplásticos	•
Manejo sencillo	•
Uso óptimo para todos los detergentes	•
Indicaciones de almacenamiento	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Conservar en lugar seco y a prueba de heladas	•
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Puede utilizarse después de descongelar sin pérdida de calidad	•
Caducidad en meses	36
Normas, carácter de identificación, identificador	
Conforme con GHS/CLP	•