

## KWT 6322 UG-1

Acondicionador empotrable bajo encimera con FlexiFrame y Push2open para más flexibilidad y diseño de alta calidad.



- Almacenamiento de vinos en paralelo con zonas de temperatura independientes
- Filtro Active AirClean
- Puesta en escena perfecta: iluminación LED
- Proteja sus vinos con la puerta de cristal tintado con filtro UV
- Almacenamiento estable del vino, gracias a las baldas extraíbles



Código EAN: 4002516770367 / Número de material: 12497000 /  
Número de material antiguo: 36632202EU1

<b>Categoría del aparato</b>	
Acondicionador de vino	•
<b>Diseño</b>	
Aparato empotrable	•
Aparato empotrable integrado	•
Aparato empotrable bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
Apertura de la puerta, intercambiable	•
Apto para Side-by-Side	•
<b>Diseño</b>	
Color frontal	Puerta acristalada
Iluminación	Iluminación LED
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Ayuda para la apertura de la puerta	Push2open
Push2open	•
Número de parrillas de madera	4
Material de las parrillas de madera	Haya
Número de parrillas FlexiFrame	3
NoteBoard	Sí
Almacenamiento sin vibración	•
<b>Control</b>	
Concepto de manejo	TouchControl
Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador	No
Número de zonas de temperatura	2
Rango mínimo de temperaturas ajustable en °C	5
Rango máximo de temperaturas ajustable en °C	20
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A-G)	G
Consumo energético anual en kWh	138,00
Consumo energético en 24 h en kWh	0,39
<b>Seguridad</b>	
Función de bloqueo	•
Alarma acústica de la puerta	•
Alarma óptica de la puerta	•
<b>Datos técnicos</b>	
Ancho mín. del hueco en mm	600
Ancho máx. del hueco en mm	600
Alto mín. del hueco en mm	820
Alto máx. del hueco en mm	870
Fondo del hueco en mm	580
Ancho del aparato en mm	597
Alto del aparato en mm	822
Fondo del aparato en mm	577
Peso neto en kg	48,0
Clase climática	SN-ST

KWT 6322 UG-1

Acondicionador empotrable bajo encimera

con FlexiFrame y Push2open para más flexibilidad y diseño de alta calidad.



Código EAN: 4002516770367 / Número de material: 12497000 /

Número de material antiguo: 36632202EU1

Zona de refrigeración en l	94
Número de botellas burdeos de 0,75 l	34 botellas
Clase de emisiones de ruido acústico (A-D)	B
Nivel acústico en db(A) re1pW	35
Consumo de corriente en miliamperios (mA)	1500
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,8


#### Accesorios suministrados

Filtro Active AirClean


•

## KWT 6322 UG-1


Acondicionador empotrable bajo encimera con FlexiFrame y Push2open para más flexibilidad y diseño de alta calidad.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (installation drawing)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions (Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)