

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Calidad industrial e instalación sencilla, con una duración mín. de 79 min



- Volumen del tambor 64 l, carga 8.0 kg
- Panel de acero inoxidable de calidad y tambor protector de Miele
- Suministro listo para conectarlo, conector incl.
- Duración profesional de solo 79 min con carga de 8.0 kg
- Ahorra espacio, instalación como columna de lavado y secado



Código EAN: 4002516778431 / Número de material: 12506820 /  
Número de material antiguo: 51110801B

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal, opción columna
Línea	SmartBiz
Frontal	Blanco loto
Cantidad de carga en kg	8,0
Volumen del tambor en l	64
Apertura de la puerta [Ø] en mm	300
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	derecha
Motor síncrono sin mantenimiento	•
Tambor protector	•
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para uso doméstico	•
<b>Datos de potencia</b>	
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	6,50
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,16
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	52,0
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	1,30
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	79
Humedad residual en aclarados en frío en %	49
R.p.m. de centrifugado en U/min	1400
Factor g	535
Horas de servicio comprobadas	15000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	DirectSensor 7 segmentos
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel de mandos con texto	•
<b>Dosificación</b>	
Cajetín	3 compartimentos
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	220-240V~ 50HZ
Potencia calefactora en kW	1,90-2,20
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Fusibles en A	10
Suministro con clavija	•
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Bomba de desagüe	DN 22

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Calidad industrial e instalación sencilla, con una duración mín. de 79 min



Código EAN: 4002516778431 / Número de material: 12506820 /  
Número de material antiguo: 51110801B

<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	596
Medidas exteriores, fondo neto en mm	636
Medidas exteriores, alto bruto en mm	944
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	690
Peso neto en kg	91,0
Peso bruto en kg	95
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,00
<b>Equipamiento</b>	
Brida de acero inoxidable resistente	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Clase de eficiencia del centrifugado (A-G)	B
Consumo de energía ponderado por cada 100 lavados en el programa «ECO 40-60» en kWh	43
Consumo de agua pesado por lavado en el programa «ECO 40-60» en l	48
Clase de emisiones de ruido del aire (en el centrifugado) (A-D)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A)re1pW	69
Duración del programa «ECO 40-60» en min.	219
Cuota de reciclado en %	95
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•