

KU 7015 D

Frigorífico empotrable bajo encimera

con iluminación LED y baldas divididas en la puerta en un diseño compacto.



- Óptima iluminación interior con LED sin mantenimiento
- Puerta interior flexible — balda interior de la puerta divisible
- Limpieza de baldas de la puerta en el lavavajillas: ComfortClean
- Enfrija rápidamente alimentos con la función SuperCool



Código EAN: 4002516779216 / Número de material: 12519110 /

Número de material antiguo: 36701510EU1

Categoría del aparato	
Frigorífico	•
Tipo de instalación	
Aparato de integración	•
Aparato de integración bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
Apertura de la puerta, intercambiable	•
Diseño	
Iluminación zona de refrigeración	LED
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
ComfortClean	•
Control	
Concepto de manejo	EasyControl
Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador	No
SuperCool	•
Número de zonas de temperatura	1
Modo Sabbath	•
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas	3
Nº estantes puerta para conservas	2
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Estante interior puerta	3
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A–G)	D
Consumo energético anual en kWh	74,10
Consumo energético en 24 h en kWh	0,20
Seguridad	
Alarma acústica de la puerta	•
Alarma óptica de la puerta	•
Datos técnicos	
Ancho mín. del hueco en mm	600
Ancho máx. del hueco en mm	600
Alto mín. del hueco en mm	820
Alto máx. del hueco en mm	880
Fondo del hueco en mm	560
Ancho del aparato en mm	597
Alto del aparato en mm	818
Fondo del aparato en mm	550
Peso neto en kg	34,0
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico en kg	10
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración en l	127
Capacidad útil total en l	127
Clase de emisiones de ruido acústico (A–D)	B
Nivel acústico en db(A) re1pW	34

KU 7015 D

Frigorífico empotrable bajo encimera
con iluminación LED y baldas dividids en la puerta en un diseño compacto.



Código EAN: 4002516779216 / Número de material: 12519110 /
Número de material antiguo: 36701510EU1

Consumo de corriente en miliamperios (mA)	2000
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50-60
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,2
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta

Accesorios suministrados


Huevera

•


KU 7015 D

Frigorífico empotrable bajo encimera


con iluminación LED y baldas divididas en la puerta en un diseño compacto.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)