

DA 9299 W Screen blbo
Campana extractora de pared
Con frontal de cristal Blackboard y manejo intuitivo SmartControl



- Forma recta con 880 mm de ancho y profundidad mínima de 256 mm
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Panel frontal plegable: para una aspiración óptima
- Iluminación homogénea gracias a la banda LED
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas

A+++

Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 /
Número de material antiguo: 289299701B

Diseño	
Campana extractora de pared	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 29 filtro de carbón
Diseño	
Color	Blackboard
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Manejo Touch integrado en la superficie de cristal	•
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Saturación de los filtros de grasa programable	•
Saturación de los filtros de carbón activado programable	•
Paquete Silence	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+++
Motor ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	21,3
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C
Sistema de filtrado	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	3
Iluminación	
LED	•
Número x W	1 x 3,0 W
Nivel de iluminación en Lx	350 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	210
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	300
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	415
En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h	650
Potencia de extracción del nivel Booster 2 (m ³ /h)	915
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	38,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	46,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	53,0
En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	63,0

DA 9299 W Screen blbo
Campana extractora de pared
Con frontal de cristal Blackboard y manejo intuitivo SmartControl



Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 /
Número de material antiguo: 28929970IB

Nivel acústico del nivel Booster 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	70,0
Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa) En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	23,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	31,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	38,0
Presión sonora del nivel Booster 2 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	48,0
Presión sonora del nivel Booster 2 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	56,0
Recirculación del aire	
Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591	175
Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591	270
Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591	420
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m³/h) según EN 61591	620
Potencia de extracción en el nivel Booster 2 (m³/h) según EN 61591	715
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	40,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	49,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	59,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	68,0
Nivel acústico del nivel Booster 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	71,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	26,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	34,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	44,0
Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	54,0
Presión sonora del nivel Booster 2 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	57,0
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
Datos técnicos	
Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm	500
Altura total de la campana con recirculación de aire y motor externo en mm	500
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	500
Ancho del cuerpo de la campana en mm	880
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	500
Alto del cuerpo de la campana en mm	500
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	500
Fondo del cuerpo de la campana en mm	260

DA 9299 W Screen blbo
 Campana extractora de pared
 Con frontal de cristal Blackboard y manejo intuitivo SmartControl



Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 /
 Número de material antiguo: 28929970IB

Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. 500
 en mm

Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm 450

Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia
 máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm 650

Peso neto en kg 20,0

Longitud de la conducción eléctrica en m 1,5

Clavija con toma a tierra •

Potencia nominal total en kW 0,23

Tensión en V 230

Fusibles en A 10

Número de fases 1

Frecuencia en Hz 50

Indicaciones para el montaje

Conexión para salida de aire arriba •

Conexión para salida de aire arriba y atrás •

Diámetro de la boca de salida en mm 150

Accesorios suministrados


Juego de cambio a recirculación •

Clapeta antirretorno •

Accesorios especiales (no suministrados)

Filtro carbón activo Nein

DA 9299 W Screen blbo
Campana extractora de pared
Con frontal de cristal Blackboard y manejo intuitivo SmartControl



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings