

DA 9299 W Screen blbo  
Campana extractora de pared  
Con frontal de cristal Blackboard y manejo intuitivo SmartControl



- Forma recta con 880 mm de ancho y profundidad mínima de 256 mm
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Panel frontal plegable: para una aspiración óptima
- Iluminación homogénea gracias a la banda LED
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas



Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 /  
Número de material antiguo: 289299701B

<b>Diseño</b>	
Campana extractora de pared	•
<b>Diseño constructivo</b>	
Color	Blackboard
<b>Funciones</b>	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 29 filtro de carbón
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Manejo Touch integrado en la superficie de cristal	•
Manejo	Manejo Touch sobre cristal
Niveles Booster	2
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro para la grasa	•
Indicación de saturación del filtro de carbón activo	•
Paquete Silence	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Consumo energético anual en kW/año	21,3
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+++
Motor ECO	•
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C
Sistema PowerManagement	•
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
<b>Confort de mantenimiento</b>	
CleanCover	•
<b>Sistema de filtrado</b>	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	3
<b>Iluminación</b>	
LED	•
Número x W	1 x 3,0 W
Nivel de iluminación en Lx	350 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
<b>Salida de aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	210
Nivel de potencia 2 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	300
Nivel de potencia 3 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	415
Potencia de extracción del nivel Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	650
Potencia de extracción del nivel Booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	915

DA 9299 W Screen blbo  
Campana extractora de pared  
Con frontal de cristal Blackboard y manejo intuitivo SmartControl



Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 /  
Número de material antiguo: 289299701B

Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	38,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	46,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	53,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	63,0
Nivel acústico del nivel Booster 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	70,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	23,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	31,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	38,0
Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	48,0
Presión sonora del nivel Booster 2 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	56,0
<b>Recirculación del aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591	175
Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591	270
Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591	420
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m³/h) según EN 61591	620
Potencia de extracción en el nivel Booster 2 (m³/h) según EN 61591	715
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	40,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	49,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	59,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	68,0
Nivel acústico del nivel Booster 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	71,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	26,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	34,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	44,0
Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	54,0
Presión sonora del nivel Booster 2 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	57,0
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
<b>Datos técnicos</b>	
Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm	500
Altura total de la campana con recirculación de aire y motor externo en mm	500
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	500


DA 9299 W Screen blbo  
 Campana extractora de pared  
 Con frontal de cristal Blackboard y manejo intuitivo SmartControl



Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 /  
 Número de material antiguo: 289299701B

Ancho del cuerpo de la campana en mm	880
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	500
Alto del cuerpo de la campana en mm	500
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	500
Fondo del cuerpo de la campana en mm	260
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	500
Peso neto en kg	20,0
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
Clavija con toma a tierra	•
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
Número de fases	1
Potencia nominal total en kW	0,23
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
<b>Indicaciones para el montaje</b>	
Conexión para salida de aire arriba	•
Conexión para salida de aire arriba y atrás	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
<b>Accesorios suministrados</b>	
Juego de cambio a recirculación	•
Clapeta antirretorno	•

DA 9299 W Screen blbo  
Campana extractora de pared  
Con frontal de cristal Blackboard y manejo intuitivo SmartControl



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings