

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed  
Placa de inducción  
Placa de inducción



- Superficie noble para un diseño de cocina único: MattFinish
- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas – SmartSelect White
- 6 Zonas de cocción incl. 3 potentes áreas de cocción PowerFlex
- Con 800 mm de ancho para instalación enrasada o sobre encimera
- Conexión con Con@ctivity y Miele@home

Código EAN: 4002516787600 / Número de material: 12526900 /  
Número de material antiguo: 267576731B

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Promoción de aniversario</b>         |                           |
| Modelos del 125 ° aniversario           | •                         |
| 125 Gala Edition                        | •                         |
| <b>Tipo de calentamiento</b>            |                           |
| Tipo de calentamiento                   | Inducción                 |
| <b>Diseño</b>                           |                           |
| Independiente de la cocina              | •                         |
| <b>Diseño</b>                           |                           |
| Elegante superficie de vitrocerámica    | •                         |
| Montaje enrasado                        | •                         |
| Superficie resistente a los arañazos    | MattFinish                |
| Color de la vitrocerámica               | Negro mate                |
| Efecto antihuellas                      | •                         |
| Montaje sobre encimera                  | •                         |
| <b>Dotación de zonas de cocción</b>     |                           |
| Número de zonas de cocción              | 6                         |
| Número de áreas de cocción              | 3                         |
| Número máximo de recipientes de cocción | 6                         |
| <b>Zonas de cocción PowerFlex</b>       |                           |
| Número                                  | 6                         |
| Tipo                                    | Zona de cocción PowerFlex |
| Diámetro en mm                          | Ø 150 – 230               |
| Potencia en W                           | 2100                      |
| Booster en W                            | 3000                      |
| TwinBooster en W                        | 3650                      |
| <b>1. zona/área de cocción</b>          |                           |
| Posición                                | izquierda                 |
| Tipo                                    | Área de cocción PowerFlex |
| Tamaño en mm                            | 230x390                   |
| Potencia máx. del Booster en W          | 3400                      |
| Potencia máx. en W                      | 3150                      |
| Potencia máx. TwinBooster en W          | 3650                      |
| <b>2. zona/área de cocción</b>          |                           |
| Posición                                | centrado                  |
| Tipo                                    | Zona PowerFlex            |
| Tamaño en mm                            | 230x390                   |
| Potencia máx. del Booster en W          | 4800                      |
| Potencia máx. en W                      | 3400                      |
| Potencia máx. TwinBooster en W          | 7300                      |
| <b>3. zona/área de cocción</b>          |                           |
| Posición                                | derecha                   |
| Tipo                                    | Puente PowerFlex          |
| Tamaño en mm                            | 230x390                   |
| Potencia máx. del Booster en W          | 4800                      |
| Potencia máx. en W                      | 3400                      |
| Potencia máx. TwinBooster en W          | 7300                      |
| <b>Confort de manejo</b>                |                           |
| Miele@home                              | •                         |
| Manejo a través de teclas sensoras      | SmartSelect White         |
| Función automática Con@ctivity          | •                         |

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed  
Placa de inducción  
Placa de inducción



Código EAN: 4002516787600 / Número de material: 12526900 /  
Número de material antiguo: 267576731B

|  |        |
|--|--------|
| Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes                     | •      |
| Color de las indicaciones  | Blanco |
| Inicio automático de cocción   | •      |
| Función Stop & Go  | •      |
| Función Recall   | •      |
| Desconexión de seguridad   | •      |
| Detección permanente de recipientes de cocción                           | •      |
| Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)                       | •      |
| Función Limpieza   | •      |
| Minutero avisador  | •      |
| Mantenimiento del calor  | •      |
| <b>Eficiencia y sostenibilidad</b>                                       |        |
| Consumo de potencia en estado desconectado en W                          | 0,5    |
| Consumo de potencia en modo standby en W                                 | 1,0    |
| Consumo de potencia en el modo preparado en red en W                     | 2,0    |
| Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min | 20     |
| Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min   | 20     |
| <b>Confort de mantenimiento</b>  |        |
| Superficie vitrocerámica fácil limpieza                                  | •      |
| <b>Seguridad</b>   |        |
| Desconexión automática de seguridad                                      | •      |
| Función de bloqueo   | •      |
| Bloqueo de puesta en funcionamiento                                      | •      |
| Ventilador de refrigeración integrado                                    | •      |
| Protección contra el sobrecalentamiento                                  | •      |
| Indicador de calor residual  | •      |
| <b>Datos técnicos</b>  |        |
| Medidas en mm (Ancho)  | 800    |
| Medidas en mm (Alto)   | 51     |
| Medidas en mm (Fondo)  | 520    |
| Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera              | 780    |
| Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera              | 500    |
| Altura de montaje con caja de conexiones en mm                           | 51     |
| Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado            | 780    |
| Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado            | 500    |
| Peso neto en kg  | 16     |
| Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado            | 804    |
| Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado            | 524    |
| Longitud de la conducción eléctrica en m                                 | 1,4    |
| Tensión en V   | 230    |
| Frecuencia en Hz   | 50-60  |
| <b>Accesorios suministrados</b>  |        |
| Cable de conexión  | Sí     |

