

CM 5510 125 Edition

Máquina de café de libre instalación

con preparación OneTouch for Two para disfrutar al máximo del café.



- Dos cafés a la vez con una pulsación: OneTouch for Two
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café
- Cómoda limpieza para el mantenimiento – programas de limpieza
- Para preparar cómodamente grandes cantidades: función Jarra

Código EAN: 4002516785095 / Número de material: 12531970 /  
Número de material antiguo: 295510211B

<b>Promoción de aniversario</b>	
Modelos del 125 ° aniversario	•
<b>Diseño constructivo</b>	
Máquina de café de libre instalación	•
<b>Ventajas Miele</b>	
AromaticSystem	•
Preparación OneTouch	•
Preparación OneTouch for Two	•
Perfiles de usuarios programables	2
Molinillo cónico que mantiene el aroma	•
Grado de molido programable	•
Es posible introducir otro tipo de café en polvo	•
Cantidad de café molido programable	•
Cantidad de agua programable	•
Temperatura del agua programable	•
Cantidad de leche programable	•
Cantidad de espuma de leche programable	•
Aromatización programable	•
<b>Confort de manejo</b>	
Display	DirectSensor
Ajuste de la altura mín. sin niveles de la salida central en cm	8,0
Ajuste de la altura máx. sin niveles de la salida central en cm	13,5
MultiLingua	•
Número de tipos de café	1
Número de depósitos para granos de café	1
Capacidad del depósito de granos de café A en g	200
Capacidad del depósito para granos de café en g	200
Capacidad del depósito del agua en l	1,3
Capacidad del recipiente para posos en unidades	7
Capacidad de la bandeja colectora en l	0,8
Fácil acceso a los depósitos	•
Tiempo en Standby programable	•
Ajustes personalizados	•
<b>Tipos de bebidas</b>	
Cantidades de bebidas seleccionables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto doble	•
Espresso simple	•
Espresso doble	•
Café simple	•
Café doble	•
Café largo simple	•
Café largo doble	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino doble	•
Latte Macchiato simple	•
Latte Macchiato doble	•
Leche caliente simple	•
Leche caliente doble	•

CM 5510 125 Edition

Máquina de café de libre instalación

con preparación OneTouch for Two para disfrutar al máximo del café.



Código EAN: 4002516785095 / Número de material: 12531970 /

Número de material antiguo: 295510211B

Espuma de leche simple	•
Espuma de leche doble	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte doble	•
Agua caliente simple	•
Jarra de café	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	•
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Descalcificación manual	•
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	•
Cómodos programas de limpieza	•
Función de aclarado automático	•
ComfortClean	•
Conducto para la leche extraíble	•
Unidad central extraíble	•
Grado de dureza del agua ajustable	•
<b>Seguridad</b>	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
<b>Datos técnicos</b>	
Ancho del aparato en mm	241
Alto del aparato en mm	360
Fondo del aparato en mm	460
Potencia nominal total en kW	1,45
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,2
<b>Accesorios suministrados</b>	
Pastillas descalcificadoras	•
Pastillas para limpieza	•
Instrucciones de uso breves en la pared trasera del aparato	•
<b>Display en varios idiomas</b>	
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,