

WCI880 WCS 125 Gala Edition

Lavadora de carga frontal W1:

Con SteamCare, TwinDos y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



- Testadas para 20 años de lavado perfecto de las prendas
- Ahorra energía con la mejor clase de eficiencia energética A
- SteamCare reduce el tiempo de planchado hasta un 50 % y refresca las prendas
- Dosificación precisa y automática de detergente con TwinDos®
- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos



Código EAN: 4002516790709 / Número de material: 12537130 /
Número de material antiguo: 11CI8801E

Promoción de aniversario	
125 Gala Edition	•
Promoción de aniversario	
Modelos del 125 ° aniversario	•
Diseño	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Empotrable bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
Tipo de construcción	
Modelo	W1 Chrome Edition
Carga frontal	•
Centrifugar	
R.p.m. de centrifugado máx.	1600
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Gris grafito con acabado perlado
Color del selector giratorio	Blanco loto / Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Eficiencia de limpieza	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Dosificación automática del detergente TwinDos	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Opción manchas	•
Higiene contra virus probada	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	9,0
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Sistema de vapor SteamCare	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
MultiLingua	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	49
Consumo agua ponderado por ciclo en l	48
Clase de eficiencia del centrifugado	A

WCI880 WCS 125 Gala Edition

Lavadora de carga frontal W1:

Con SteamCare, TwinDos y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



Código EAN: 4002516790709 / Número de material: 12537130 /

Número de material antiguo: 11CI8801E

Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	68
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	199
Consumo de potencia desconectado en W	0,40
Consumo de potencia preparado en red en W	0,80
EcoFeedback	•
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
Automático plus	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Seda (lavado a mano)	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Ropa de deporte	•
Edredones de plumas	•
Almohadas	•
Plumas	•
Cortinas	•
Algodón Higiene	•
Refrescar (vapor)	•
Alisar con vapor	•
Limpiar máquina	•
Prendas nuevas	•
Solo aclarado/almidonado	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
Extra Lavado	
SingleWash	•
Corto	•
Remojo	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Alisar con vapor	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
AllergoWash	•
Calidad	
Contrapesos de hierro fundido	•

WCI880 WCS 125 Gala Edition

Lavadora de carga frontal W1:

Con SteamCare, TwinDos y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



Código EAN: 4002516790709 / Número de material: 12537130 /

Número de material antiguo: 11CI8801E

Seguridad

Sistema Watercontrol	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•

Datos técnicos

Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	636
Fondo con la puerta abierta en mm	1054
Fondo del aparato sin puerta (para empotrable) en mm	600
Peso neto en kg	95
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2

Accesorios suministrados

3 cápsulas	•
UltraPhase 1 + 2	•
Cupón para 5 cartuchos de Miele UltraPhase	•

Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά


WCI880 WCS 125 Gala Edition

Lavadora de carga frontal W1:

Con SteamCare, TwinDos y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm