

## WWI880 WCS 125 Gala Edition

Lavadora de carga frontal W1:

Con SteamCare, TwinDos y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



- Testadas para 20 años de lavado perfecto de las prendas
- Ahorra energía con la mejor clase de eficiencia energética A
- SteamCare reduce el tiempo de planchado hasta un 50 % y refresca las prendas
- Dosificación precisa y automática de detergente con TwinDos®
- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos



Código EAN: 4002516791515 / Número de material: 12537140 /  
Número de material antiguo: 11WI8801E

<b>Promoción de aniversario</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promoción de aniversario</b>	
Modelos del 125 ° aniversario	•
<b>Diseño</b>	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Apertura de la puerta	derecha
<b>Tipo de construcción</b>	
Modelo	W1 White Edition
Carga frontal	•
<b>Centrifugar</b>	
R.p.m. de centrifugado máx.	1600
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
<b>Diseño</b>	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Negro Obsidian con aro cromado
Color del selector giratorio	Blanco loto / Aro cromado
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
<b>Eficiencia de limpieza</b>	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Dosificación automática del detergente TwinDos	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Opción manchas	•
Higiene contra virus probada	•
<b>Protección de la ropa</b>	
Tambor protector	•
Carga en kg	9,0
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Sistema de vapor SteamCare	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
MultiLingua	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	49
Consumo agua ponderado por ciclo en l	48
Clase de eficiencia del centrifugado	A
Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	A

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Lavadora de carga frontal W1:

Con SteamCare, TwinDos y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



Código EAN: 4002516791515 / Número de material: 12537140 /

Número de material antiguo: 11WI8801E

Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	68
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	199
Consumo de potencia desconectado en W	0,40
Consumo de potencia preparado en red en W	0,80
EcoFeedback	•
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programas de lavado</b>	
QuickPowerWash	•
Automático plus	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Seda (lavado a mano)	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Ropa de deporte	•
Edredones de plumas	•
Almohadas	•
Plumas	•
Cortinas	•
Algodón Higiene	•
Refrescar (vapor)	•
Alisar con vapor	•
Limpiar máquina	•
Prendas nuevas	•
Solo aclarado/almidonado	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
<b>Extra Lavado</b>	
SingleWash	•
Corto	•
Remojo	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Alisar con vapor	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
AllergoWash	•
<b>Calidad</b>	
Contrapesos de hierro fundido	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema Watercontrol	Watercontrol-System

## WWI880 WCS 125 Gala Edition

Lavadora de carga frontal W1:

Con SteamCare, TwinDos y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



Código EAN: 4002516791515 / Número de material: 12537140 /

Número de material antiguo: 11WI8801E

Seguro para niños •

Código PIN •

Interfaz óptica •

### Datos técnicos

Medidas en mm (Ancho) 596

Medidas en mm (Alto) 850

Medidas en mm (Fondo) 643

Fondo con la puerta abierta en mm 1077

Peso neto en kg 94

Potencia nominal total en kW 2,10-2,40

Tensión en V 220-240

Fusibles en A 10

Frecuencia en Hz 50

Longitud de la conducción eléctrica en m 2

### Accesorios suministrados

3 cápsulas •

UltraPhase 1 + 2 •

Cupón para 5 cartuchos de Miele UltraPhase •

### Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portuguese, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

## WWI880 WCS 125 Gala Edition

Lavadora de carga frontal W1:

Con SteamCare, TwinDos y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm