

DAC 2940 Stella  
Extractor de techo  
en un ancho 880 mm compacto



- Instalación sencilla en el modo recirculación de aire con Plug&Play
- Manejo cómodo gracias a Con@ctivity y al mando a distancia
- Económico y silencioso: potente motor ECO
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas
- Panel personalizable



Código EAN: 4002516798972 / Número de material: 12553450 /  
Número de material antiguo: 28C2940HIB

<b>Diseño</b>	
Campana extractora de techo	•
<b>Diseño constructivo</b>	
Color	Blanco mate
<b>Funciones</b>	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 35-P
<b>Diseño</b>	
Absorción lateral	•
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
EasySwitch	•
Interruptor On/Off	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Niveles Booster	1
Desconexión del nivel Booster programable	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Indicación de saturación del filtro para la grasa	•
Indicación de saturación del filtro de carbón activo	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A++
Motor ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	31,7
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C
<b>Sistema de filtrado</b>	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	4
<b>Iluminación</b>	
LED	•
Número x W	2 x 7,2 W
Nivel de iluminación en Lx	525 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
<b>Salida de aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591	235
Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591	400
Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591	510
En nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	685
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	43,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	55,0

DAC 2940 Stella  
 Extractor de techo  
 en un ancho 880 mm compacto



Código EAN: 4002516798972 / Número de material: 12553450 /  
 Número de material antiguo: 28C2940HIB

Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	61,0
En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	68,0
Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa)	28,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	40,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	45,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	53,0
<b>Recirculación del aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	165
Nivel de potencia 2 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	325
Potencia de extracción (m <sup>3</sup> /h) en el nivel Intensivo según EN 61591	525
Nivel de potencia 3 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	425
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	46,0
Nivel acústico (dB(A) re1pW) en nivel de potencia Intensivo según EN 60704-3	70,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	59,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	65,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	31,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	44,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	50,0
Presión sonora Nivel Intensivo (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	54,0
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
<b>Datos técnicos</b>	
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	196
Ancho del cuerpo de la campana en mm	880
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	196
Alto del cuerpo de la campana en mm	196
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	196
Fondo del cuerpo de la campana en mm	500
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	196
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Peso neto en kg	16,7
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4
Clavija con toma a tierra	•
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
Potencia nominal total en kW	0,17
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Número de fases	1

DAC 2940 Stella  
Extractor de techo  
en un ancho 880 mm compacto




Código EAN: 4002516798972 / Número de material: 12553450 /  
Número de material antiguo: 28C2940HIB

Frecuencia en Hz 50

<b>Indicaciones para el montaje</b>	
Conexión para salida de aire lateral	•
Díámetro de la boca de salida en mm	150
<b>Accesorios suministrados</b>	
Manguito reductor para adaptación del diámetro de 150 a 125 mm	•
Mando a distancia	•
Clapeta antirretorno	•

DAC 2940 Stella  
Extractor de techo  
en un ancho 880 mm compacto



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings