

Guard L1 Allergy  
Aspirador de trineo  
Potente | filtro HEPA AirClean | ideal para alérgicos



- Accesorio para juntas y tapicerías: aspiración sin esfuerzos ni cambios
- La potencia óptima para cada tarea: posibilidad de elegir entre 4 modos
- Concepto de diseño prémium con aplicaciones elegantes
- Altura seleccionable individualmente y tirador ergonómico
- Para una limpieza sin esfuerzo: accesorio para juntas y tapicerías
- Ideal para alérgicos gracias al filtro HEPA AirClean
- Duraderos: testados para una durabilidad de 20 años\*
- ComfortFit: Desarrollado para satisfacer los niveles más altos de higiene

\* Durante la fase de desarrollo de la anunciada serie de aspiradores Guard, Miele probó los modelos y componentes principales durante 750 horas de uso (= 37,5 horas al año) en varios niveles de potencia. Ver más en:

[miele.com/20years](http://miele.com/20years)

Código EAN: 4002516795018 / Número de material: 12559780 /  
Número de material antiguo: 41UFF033SEE

<b>Diseño constructivo</b>	
Color	Brilliant White
<b>Diseño</b>	
Aspirador con bolsa	•
Modelo	Guard L1
Tipo de motor	PowerLine
Modelo de producto	SUFFO
<b>Confort de manejo</b>	
Regulación electrónica de la potencia aspiradora	Teclas pedal +/-
Display con luz para indicar la potencia	•
Tubo aspirador	Tubo de aspiración X(HES)
Sistema Parking para interrupciones de las tareas de aspiración	•
Sistema de estacionamiento para aparcar	a ambos lados
Sistema de recogida del cable Comfort	•
Tirador confort 2.0	•
<b>Movilidad</b>	
Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una máxima protección de los suelos	•
Dirección mediante 3 ruedas	•
Radio de acción en m	12
Longitud de cable en m	8,5
<b>Sistema de filtrado</b>	
Tipo de bolsa aspirador	HyClean Pure TU
Volumen de la bolsa recogepolvo en l	3,5
Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo	•
Filtro de salida de aire	Filtro HEPA AirClean
Filtro protector del motor	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema de bloqueo para la tobera y el mango	•
Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo	•
Banda protectora perimetral para protección de los muebles	•
<b>Datos técnicos</b>	
Potencia en vatios	890
Volumen en dB	74,0
Ancho en mm	500
Altura en mm	239
Peso neto en kg	6,6
<b>Accesorios suministrados</b>	
Tres accesorios	integrado
Accesorio para tapicerías	•
Accesorio plano	•
Cepillo redondo con cerdas sintéticas	•
Cepillo universal	•
Cupón bolsa recogepolvo	•