

Guard L1 Parquet
Aspirador de trineo
potente | DynamicDrive | limpieza delicada de suelos duros



- Accesorio para juntas y tapicerías: aspiración sin esfuerzos ni cambios
- Filtro AirClean Plus: capacidad de retención del polvo de más del 99,99 %*
- Duraderos: testados para una durabilidad de 20 años**
- ComfortFit: Desarrollado para satisfacer los niveles más altos de higiene
- Altura seleccionable individualmente y tirador ergonómico
- Para una limpieza sin esfuerzo: accesorio para juntas y tapicerías
- La potencia óptima para cada tarea: posibilidad de elegir entre 4 modos
- Silenciosos y respetuosos: rodillos Dynamic Drive
- Cepillo Parquet Twister para la limpieza delicada de suelos duros
- Concepto de diseño prémium con aplicaciones elegantes

* Según la IEC 62885-2:2021

** Durante la fase de desarrollo de la anunciada serie de aspiradores Guard, Miele probó los modelos y componentes principales durante 750 horas de uso (= 37,5 horas al año) en varios niveles de potencia. Ver más en:

miele.com/20years

Código EAN: 4002516795087 / Número de material: 12559850 /
Número de material antiguo: 41USFO40SEE

Diseño constructivo	
Color	Brilliant White
Diseño	
Aspirador con bolsa	•
Modelo	Guard L1
Tipo de motor	PowerLine
Modelo de producto	SUSFO
Confort de manejo	
Regulación electrónica de la potencia aspiradora	Teclas pedal +/-
Display con luz para indicar la potencia	•
Tubo aspirador	Tubo de aspiración X(HES)
Sistema Parking para interrupciones de las tareas de aspiración	•
Sistema de estacionamiento para aparcar	a ambos lados
Sistema de recogida del cable Comfort	•
Tirador confort 2.0	•
Movilidad	
Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una máxima protección de los suelos	•
Dynamic Drive	•
Radio de acción en m	12
Longitud de cable en m	8,5
Sistema de filtrado	
Tipo de bolsa aspirador	HyClean Pure TU
Volumen de la bolsa recogepolvo en l	3,5
Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo	•
Filtro de salida de aire	Filtro AirClean Plus
Filtro protector del motor	•
Seguridad	
Sistema de bloqueo para la tobera y el mango	•
Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo	•
Banda protectora perimetral para protección de los muebles	•
Datos técnicos	
Potencia en vatios	890
Volumen en dB	74,0
Ancho en mm	500
Altura en mm	239
Peso neto en kg	6,6
Accesorios suministrados	
Tres accesorios	integrado
Accesorio para tapicerías	•
Accesorio plano	•
Cepillo redondo con cerdas sintéticas	•
Cepillo universal	SBB 300-3 cepillo para parquet Twister
Cepillo universal	•
Cupón bolsa recogepolvo	•