

Guard M1 Parquet Flex

Aspirador de trineo

gran potencia de absorción | diseño elegante | delicado con los suelos duros



- ComfortFit: Desarrollado para satisfacer los niveles más altos de higiene
- Duraderos: testados para una durabilidad de 20 años*
- Tubo telescópico EasySlide regulable en altura
- Cepillo Parquet Twister para la limpieza delicada de suelos duros
- Ideal para lugares de difícil acceso: accesorio plano flexible
- Filtro AirClean Plus: capacidad de retención del polvo de más del 99,99%**
- Tecla Mode: adapta la potencia a tus necesidades
- Práctico compartimento con tres accesorios para mayor comodidad
- Elegante concepto de diseño e iconos LED iluminados
- Mayor alcance, menos cambios de enchufe: 11 m de radio de acción

* Durante la fase de desarrollo de la anunciada serie de aspiradores Guard, Miele probó los modelos y componentes principales durante 750 horas de uso (= 37,5 horas al año) en varios niveles de potencia. Ver más en:

miele.com/20years

** Según la IEC 62885-2:2021

Código EAN: 4002516796145 / Número de material: 12562320 /

Número de material antiguo: 41VTF035SEE

Diseño constructivo	
Color	Brilliant White
Diseño	
Aspirador con bolsa	•
Modelo	Guard M1
Tipo de motor	PowerLine
Modelo de producto	SVTFO
Confort de manejo	
Regulación electrónica de la potencia aspiradora	Tecla MODO
Asa para transporte ergonómico	•
Mango ergonómico	•
Tubo aspirador	Tubo telescópico de tamaño mediano, HES
Sistema Parking para interrupciones de las tareas de aspiración	•
Sistema de estacionamiento para aparcar	a ambos lados
Sistema de recogida del cable Comfort	•
Movilidad	
Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una máxima protección de los suelos	•
Dirección mediante 3 ruedas	•
Radio de acción en m	11
Longitud de cable en m	7,5
Sistema de filtrado	
Tipo de bolsa aspirador	HyClean Pure CO
Volumen de la bolsa recogepolvo en l	4,5
Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo	•
Filtro de salida de aire	Filtro AirClean Plus
Filtro protector del motor	•
Seguridad	
Sistema de bloqueo para la tobera y el mango	•
Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo	•
Banda protectora perimetral para protección de los muebles	•
Datos técnicos	
Potencia en vatios	890
Volumen en dB	77,0
Ancho en mm	496
Altura en mm	227
Peso neto en kg	6,7
Accesorios suministrados	
Tres accesorios	integrado
Accesorio para tapicerías	•
Accesorio plano	•
Accesorio plano flexible extralargo SFD 20	•
Cepillo redondo con cerdas sintéticas	•
Cepillo universal	SBB 300-3 cepillo para parquet Twister
Cepillo universal	•