

para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.



- Gran display con sensor de proximidad – M Touch + MotionReact
- Resultados perfectos: tecnología de vapor DualSteam
- Muy crujientes y jugosos: cocción combinada
- Miele@home: aparato con conexión WiFi con Mix & Match
- Limpieza sencilla – HydroClean e interior en acero inoxidable



Diseño constructivo	
Horno a vapor	*
Color	Beige perla
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Display en varios idiomas	
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικό, ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? ? , ? ? ? ?
Diseño constructivo	
ArtLine	*
Sin tirador	*
Ventajas Miele	
Calentamiento rápido	*
Precalentamiento	*
Generación externa del vapor	*
Sensor clima	*
Ajuste personalizado del grado de humedad para Cocción combinada	*
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	*
Mix & Match	*
Sonda térmica	sin cable
Programas automáticos con ajustes personalizados	*
Mantenimiento del calor	*
Crisp function	*
Funciones	
Aire caliente plus	*
Calor de bóveda y solera	*
Cocinar al vapor	*
Cocción combinada	*
Cocción combinada con aire caliente plus	*
Cocción combinada con calentamiento de bóveda/solera	*
Cocción combinada con grill grande	*
Sous-vide	*
Cocción intensiva	*

DGC 7840 HCX Pro

Hornos a vapor combinados compactos sin tirador

para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.



Código EAN: 4002516823667 / Número de material: 12624650 /

Número de material antiguo: 23784098SER

Grill con recirculación de aire	•
Grill	•
Grill pequeño	•
Calor de bóveda	•
Calor de solera	•
Repostería especial	•
Aire caliente Eco	•
Cocción al vapor ECO	•
Descongelar	•
Bandejas gourmet	•
Calentar	•
Atemperar platos	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos de países	•
Funciones especiales	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	M Touch
Sensor de proximidad MotionReact	•
MotionReact: la luz se enciende al aproximarse	•
MotionReact: el display se enciende al aproximarse	•
MotionReact: tono de confirmación al aproximarse	•
MotionReact: Reconocimiento de frontales de muebles	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Función Ayuda	•
Panel elevable con motor	•
Cocción independiente de la cantidad	•
Cocción al vapor hasta en tres niveles a la vez	•
Preparación automática de menús completos con vapor	•
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción	•
Señales acústicas polifónicas	•
Indicación de la hora	•
Indicación de la fecha	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Programas propios	•
Ajustes personalizados	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+

DGC 7840 HCX Pro

Hornos a vapor combinados compactos sin tirador

para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.

Código EAN: 4002516823667 / Número de material: 12624650 /

Número de material antiguo: 23784098SER

Confort de mantenimiento	
Interior en acero inoxidable y acabado estructurado	•
Resistencia del grill abatible	•
Generador externo de vapor	•
HydroClean	•
Programa Remojo	•
Programa Aclarado	•
Programa para el secado del interior del horno	•
Sistema de sujeción rápida para listones portabandejas	•
Listones portabandejas extraíbles	•
Descalcificar	•
Puerta CleanGlass	•
Tecnología de vapor/conexión de agua	
DualSteam	•
Generador de vapor, potencia en kW	3,30
Depósito de agua fresca, volumen en l	1,4
Depósito de agua fresca, detrás del panel elevable	•
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable con motor	•
Filtro de desagüe	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Sistema de enfriamiento de vahos	•
Bloqueo del teclado	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	47
Número de niveles de bandeja	3
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm	595 x 456 x 569
Identificación de los niveles de bandeja	•
Apertura de la puerta	abajo
Iluminación del interior del horno	BrilliantLight
Temperaturas en funcionamiento como horno mín. en °C	30
Temperaturas en funcionamiento como horno máx. en °C	230
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor mín. en °C	40
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor máx. en °C	100
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	450
Alto del hueco máx. en mm	452
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	455,5
Fondo del aparato en mm	568,5
Peso neto en kg	40,2
Potencia nominal total en kW	3,40

DGC 7840 HCX Pro

Hornos a vapor combinados compactos sin tirador

para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.



Código EAN: 4002516823667 / Número de material: 12624650 /
Número de material antiguo: 23784098SER

Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	2
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta


Accesorios suministrados

Bandeja universal con PerfectClean HUBB 71	1
Parrilla para hornear y asar con PerfectClean HBBR 71	1
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean HFC 71 (par)	1
Sonda térmica inalámbrica	1
Listones portabandejas extraíbles (par)	1
Recipientes de cocción de acero inoxidable perforados	2
Recipientes de cocción de acero inoxidable sin perforar	1
Detergente HydroClean	1
Pastillas descalcificadoras	2


DGC 7840 HCX Pro

Hornos a vapor combinados compactos sin tirador


para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG, DGM, DGC XL, build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings