


## DGC 7860 HCX Pro

Hornos a vapor combinados sin tirador

para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.



- Gran display con sensor de proximidad – M Touch + MotionReact
- Resultados perfectos: tecnología de vapor DualSteam
- Muy crujientes y jugosos: cocción combinada
- Miele@home: aparato con conexión WiFi con Mix & Match
- Limpieza sencilla – HydroClean e interior en acero inoxidable




Código EAN: 4002516822400 / Número de material: 12624670 /  
Número de material antiguo: 23786099SER

Diseño constructivo	
Horno a vapor	•
Color	Beige perla
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Display en varios idiomas	
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]
Diseño constructivo	
ArtLine	•
Sin tirador	•
Ventajas Miele	
Calentamiento rápido	•
Pre calentamiento	•
Generación externa del vapor	•
Sensor clima	•
Ajuste personalizado del grado de humedad para Cocción combinada	•
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	•
Mix & Match	•
Sonda térmica	sin cable
Programas automáticos con ajustes personalizados	•
Mantenimiento del calor	•
Crisp function	•
Funciones	
Aire caliente plus	•
Calor de bóveda y solera	•
Cocinar al vapor	•
Cocción combinada	•
Cocción combinada con aire caliente plus	•
Cocción combinada con calentamiento de bóveda/solera	•
Cocción combinada con grill grande	•
Sous-vide	•
Cocción intensiva	•

## DGC 7860 HCX Pro

Hornos a vapor combinados sin tirador

para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.



Código EAN: 4002516822400 / Número de material: 12624670 /

Número de material antiguo: 23786099SER

Grill con recirculación de aire	•
Grill	•
Grill pequeño	•
Calor de bóveda	•
Calor de solera	•
Repostería especial	•
Aire caliente Eco	•
Cocción al vapor ECO	•
Descongelar	•
Bandejas gourmet	•
Calentar	•
Atemperar platos	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos de países	•
Funciones especiales	•
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Display	M Touch
Sensor de proximidad MotionReact	•
MotionReact: la luz se enciende al aproximarse	•
MotionReact: el display se enciende al aproximarse	•
MotionReact: tono de confirmación al aproximarse	•
MotionReact: Reconocimiento de frontales de muebles	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Función Ayuda	•
Panel elevable con motor	•
Cocción independiente de la cantidad	•
Cocción al vapor hasta en cuatro niveles simultáneos	•
Preparación automática de menús completos con vapor	•
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción	•
Señales acústicas polifónicas	•
Indicación de la hora	•
Indicación de la fecha	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Programas propios	•
Ajustes personalizados	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+

DGC 7860 HCX Pro

Hornos a vapor combinados sin tirador

para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.

Código EAN: 4002516822400 / Número de material: 12624670 /


Número de material antiguo: 23786099SER

<b>Confort de mantenimiento</b>	
Interior en acero inoxidable y acabado estructurado	•
Resistencia del grill abatible	•
Generador externo de vapor	•
HydroClean	•
Programa Remojo	•
Programa Aclarado	•
Programa para el secado del interior del horno	•
Sistema de sujeción rápida para listones portabandejas	•
Listones portabandejas extraíbles	•
Descalcificar	•
Puerta CleanGlass	•
<b>Tecnología de vapor/conexión de agua</b>	
DualSteam	•
Generador de vapor, potencia en kW	3,30
Depósito de agua fresca, volumen en l	1,4
Depósito de agua fresca, detrás del panel elevable	•
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable con motor	•
Filtro de desagüe	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Sistema de enfriamiento de vahos	•
Bloqueo del teclado	•
<b>Datos técnicos</b>	
Volumen interior en l	67
Número de niveles de bandeja	4
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm	595 x 596 x 567
Identificación de los niveles de bandeja	•
Apertura de la puerta	abajo
Iluminación del interior del horno	BrilliantLight
Temperaturas en funcionamiento como horno mín. en °C	30
Temperaturas en funcionamiento como horno máx. en °C	230
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor mín. en °C	40
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor máx. en °C	100
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	590
Alto del hueco máx. en mm	595
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	596
Fondo del aparato en mm	567
Peso neto en kg	46,4
Potencia nominal total en kW	3,45

## DGC 7860 HCX Pro

Hornos a vapor combinados sin tirador

para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.



Código EAN: 4002516822400 / Número de material: 12624670 /


Número de material antiguo: 23786099SER

Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	2
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta
<b>Accesorios suministrados</b>	
Bandeja universal con PerfectClean HUBB 71	1
Parrilla para hornear y asar con PerfectClean HBBR 71	1
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean HFC 71 (par)	1
Sonda térmica inalámbrica	1
Listones portabandejas extraíbles (par)	1
Recipientes de cocción de acero inoxidable perforados	2
Recipientes de cocción de acero inoxidable sin perforar	1
Detergente HydroClean	1
Pastillas descalcificadoras	2


## DGC 7860 HCX Pro

Hornos a vapor combinados sin tirador


para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DGC\_XXL\_ESW7x10\_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings