

G 5455 SCVi XXL Active Plus
Lavavajillas de integración total
para resultados de secado óptimos gracias al secado AutoOpen.



- Los mejores resultados en menos de una hora: QuickPowerWash
- Diseño innovador y máxima comodidad – Bandeja MultiFlex 3D
- Lavavajillas Freshwater: desde 6.0 l litros en el programa Automático
- Ahorro de hasta un 50 % de energía: toma de agua caliente
- Máxima versatilidad y seguridad – Diseño de los cestos Comfort



Código EAN: 4002516840589 / Número de material: 12664890 /
Número de material antiguo: 215455621B

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tipo de construcción | |
| Lavavajillas de integración total | • |
| Lavavajillas de 60 cm | • |
| Lavavajillas XXL | • |
| Diseño | |
| Color del panel de mandos | Acero inoxidable |
| Tipo de panel de mandos | Panel totalmente integrado |
| Tipo de manejo | Tecla de selección programa |
| Display | Display de 7 segmentos de 3 dígitos |
| Color del display | Blanco |
| Confort | |
| Ayuda para cerrar la puerta | ComfortClose |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Preselección de inicio hasta 24 h | • |
| Pilotos de funcionamiento | Display, acústico |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase eficiencia energética (A-G) | B |
| Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de | 6,0 |
| Consumo de agua del programa Eco en litros por ciclo | 8,4 |
| Consumo de electricidad en el programa ECO en kW | 0,64 |
| Consumo energético programa Eco en kWh en 100 programas | 64 |
| Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh | 0,40 |
| Duración del programa ECO en minutos | 199 |
| Clase nivel acústico | B |
| Nivel acústico en dB (A) | 44 |
| Tecnología EcoPower | • |
| Higiene probada | • |
| Toma de agua caliente | • |
| Media carga | • |
| Calidad de resultados | |
| Lavavajillas Freshwater | • |
| Secado AutoOpen | • |
| SensorDry | • |
| Sistema de secado Turbothermic | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programas de lavado | |
| ECO | • |
| Automático | • |
| Intensivo 75 °C | • |
| Delicado | • |
| QuickPowerWash | • |
| Opciones de lavado | |
| Exprés | • |
| Extra limpio | • |
| Extra seco | • |

G 5455 SCVi XXL Active Plus
Lavavajillas de integración total
para resultados de secado óptimos gracias al secado AutoOpen.



Código EAN: 4002516840589 / Número de material: 12664890 /
Número de material antiguo: 215455621B

| Dotación de los cestos | |
|---|----------------------|
| Alojamiento de cubertería | Bandeja MultiFlex 3D |
| Soporte para tazas FlexCare | 1 |
| Diseño de los cestos | Comfort |
| Número de servicios normalizados | 14 |
| Seguridad | |
| Sistema Waterproof | • |
| Datos técnicos | |
| Ancho mínimo del hueco en mm | 600 |
| Ancho máximo del hueco en mm | 600 |
| Alto mínimo del hueco en mm | 845 |
| Alto máximo del hueco en mm | 910 |
| Fondo del hueco en mm | 550 |
| Ancho del aparato en mm | 598 |
| Alto del aparato en mm | 845 |
| Fondo del aparato en mm | 550 |
| Fondo del aparato con la puerta abierta en cm | 120,5 |
| Peso neto en kg | 45,0 |
| Potencia nominal total en kW | 2,00 |
| Tensión en V | 230 |
| Fusibles en A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Estándar de frecuencia eléctrica | 50 |
| Longitud de la manguera de entrada de agua en cm | 1,50 |
| Longitud de la manguera de desagüe en cm | 1,50 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 1,70 |
| Peso mín. de la placa frontal en kg | 4,0 |
| Peso máx. de la placa frontal en kg | 11,0 |
| [Reequipable por el Servicio Post-venta al mín.] | 7,0 |
| [Reequipable por el Servicio Post-venta al máx.] | 14,0 |
| Accesorios suministrados | |
| 1 Paquete UltraTabs (20 unidades) | • |
| Cupón canjeable por 1 paquete de UltraTabs (20 unidades) o 3 paquetes (de 60 unidades cada uno) a un precio especial | • |

G 5455 SCVi XXL Active Plus
Lavavajillas de integración total
para resultados de secado óptimos gracias al secado AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)