

A 603
Accesorio
para la ampliación del carro A 500 a 2 niveles.



- Con brazo aspersor

Código EAN: 4002516854432 / Número de material: 12669820 /
Número de material antiguo: 69660302D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Otro accesorio/Otro módulo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	3
band.s de malla SPRI [número]	2
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	565
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	560
Medidas ext., ancho bruto en mm	715
Medidas ext., fondo bruto en mm	860
Peso neto en kg	6,93
Peso bruto en kg	17,13