

DU 1150

Unidad de secado, eléctrica

para aparatos de 1.150 mm de ancho y un secado óptimo de los utensilios.



- Con revestimiento superpuesto, entrada de aire por la tapa
- Incluye 2 filtros HEPA H14
- Visibilidad óptima: Filtro HEPA justo delante de la cuba
- Potencia de extracción 250 m<sup>3</sup>/h
- Tiempo de uso del filtro HEPA 1.000 h

Código EAN: 4002516854555 / Número de material: 12678650 /

Número de material antiguo: 69250008D

#### Familia de productos

Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio

•

#### Pertenencia de aparatos

PLW 8617

•

#### Características del producto

Material Acero inoxidable

Color Acero inoxidable

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm 855

Medidas ext., ancho neto en mm 850

Medidas ext., fondo neto en mm 1190

Medidas ext., alto bruto en mm 1010

Medidas ext., ancho bruto en mm 850

Medidas ext., fondo bruto en mm 1200

Peso neto en kg 120,00

Peso bruto en kg 137,00