

DU 900

Unidad de secado, eléctrica

para aparatos de 900 mm de ancho y un secado óptimo de los utensilios.



- Con revestimiento superpuesto, entrada de aire por la tapa
- Incluye 2 filtros HEPA H14
- Visibilidad óptima: Filtro HEPA justo delante de la cuba
- Potencia de extracción 250 m³/h
- Tiempo de uso del filtro HEPA 1.000 h

Código EAN: 4002516854722 / Número de material: 12678660 /

Número de material antiguo: 69250009D

Familia de productos

Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio

•

Pertenencia de aparatos

PLW 8615

•

PLW 8616

•

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

845

Medidas ext., ancho neto en mm

845

Medidas ext., fondo neto en mm

1045

Medidas ext., alto bruto en mm

1000

Medidas ext., ancho bruto en mm

845

Medidas ext., fondo bruto en mm

1200

Peso neto en kg

115,00

Peso bruto en kg

132,00