


WQ 1000 WPS Nova Edition  
Lavadoras de carga frontal W2  
A | 9 kg | 1600 rpm | InfinityCare | Dosificación automática | SmartMatic



- Testadas para 20 años de resultados perfectos
- El lavado más delicado gracias al tambor protector InfinityCare
- Ahorra hasta 40 %\* de detergente con la dosificación automática TwinDos®.\*
- Nuestro programa automático SmartMatic® ajusta los consumos automáticamente
- El gran display en color M Touch Pro facilita mucho el manejo

\* Comparado con la dosificación manual y basado en resultados de pruebas internas.



Código EAN: 4002516857778 / Número de material: 12696590 /  
Número de material antiguo: 11Q100021B

#### Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?], [?][?][?]

#### Diseño

Apto para instalación en columna

•

Side-by-side

•

Apta para hueco

•

Apertura de la puerta

derecha

#### Tipo de construcción

Modelo

W2 Nova Edition

Carga frontal

•

#### Centrifugar

R.p.m. de centrifugado máx.

1600

Stop aclarado

•

Función «sin centrifugado»

•

#### Diseño

Color del aparato

Blanco loto

Diseño de la puerta y del panel

BlackEffect

Tipo de panel de mandos

inclinado

Tipo de manejo

Manejo Touch

Display

M Touch Pro

AmbientLight

•

MotionReact

•

#### Eficiencia de limpieza

Tecnología de lavado innovadora PowerWash

•

Dosificación automática del detergente TwinDos

•

Reconocimiento automático de los cartuchos TwinDos

•

Cápsulas monodosis CapDosing

•

Opción manchas

•

AddProgrammes

•

Higiene excelente

•

#### Protección de la ropa

Tambor protector InfinityCare

•

Carga en kg

9,0

#### Confort de manejo

Conexión con Miele@home

•


Preselección de inicio hasta 24 h

•

Indicación de tiempo restante

•

WQ 1000 WPS Nova Edition  
Lavadoras de carga frontal W2  
A | 9 kg | 1600 rpm | InfinityCare | Dosificación automática | SmartMatic




Código EAN: 4002516857778 / Número de material: 12696590 /  
Número de material antiguo: 11Q100021B

Indicación de la hora	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Texto Info	•
Programas favoritos	•
Iluminación del tambor	LED
MultiLingua	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A – G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	49
Consumo agua ponderado por ciclo en l	50
Clase de eficiencia del centrifugado (A – G)	A
Clase de emisiones de ruido acústico (en el centrifugado; A – D)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	70
Duración programa "ECO 40-60" en capacidad nominal	229
Consumo de potencia desconectado en W	0,50
Consumo de potencia en stand-by en W	0,50
Consumo de potencia preparado en red en W	2,00
Tiempo hasta conex. auto. desconectado en red en min	15
Tiempo hasta conex. auto. preparado en red en min	15
Reconocimiento de carga automático FlexLoad	•
Toma de agua caliente	•
EcoFeedback	•
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programas de lavado</b>	
QuickPowerWash	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Seda (lavado a mano)	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Ropa de deporte	•
Zapatillas de deporte	•
Limpiar máquina	•
Solo aclarado	•
ECO 40–60	•
PowerFresh	•

WQ 1000 WPS Nova Edition  
Lavadoras de carga frontal W2

A | 9 kg | 1600 rpm | InfinityCare | Dosificación automática | SmartMatic




Código EAN: 4002516857778 / Número de material: 12696590 /


Número de material antiguo: 11Q100021B

Prendas de plumas/Edredones	•
Cortinas	•
Prendas nuevas	•
SmartMatic®	•
Solo Alisar extra	•
Limpieza del tambor	•
<b>Extra Lavado</b>	
SingleWash	•
Corto	•
Remojo	•
Prelavado	•
Silencio plus	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
AllergoWash	•
Ahorro de energía	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema Watercontrol	Waterproof-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
<b>Datos técnicos</b>	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	620
Fondo con la puerta abierta en mm	1087
Fondo del aparato sin puerta (para empotrable) en mm	600
Peso neto en kg	91
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la manguera de entrada de agua en m	1,60
Longitud de la manguera de desagüe en m	1,50
<b>Accesorios suministrados</b>	
3 cápsulas	•
UltraPhase 1 + 2	•
Cupón para 5 cartuchos de Miele UltraPhase	•


WQ 1000 WPS Nova Edition  
Lavadoras de carga frontal W2  
A | 9 kg | 1600 rpm | InfinityCare | Dosificación automática | SmartMatic




W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm