

WWA120 WCS 8kg Active

Lavadora de carga frontal W1:

A-10 %* | 8 kg | 1.400 r. p. m. | CapDosing | Tambor protector | AddLoad



Código EAN: 4002516865766 / Número de material: 12722930 /
Número de material antiguo: 11WA1201E

Diseño	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Apertura de la puerta	derecha
Tipo de construcción	
Modelo	W1 White Edition
Carga frontal	•
Centrifugar	
R.p.m. de centrifugado máx.	1400
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Negro Obsidian con aro blanco
Color del selector giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	EasyControl amarillo
Eficiencia de limpieza	
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	8,0
Confort de manejo	
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A – G)	A
Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de eficiencia energética A	10%
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	43
Consumo agua ponderado por ciclo en l	48
Clase de eficiencia del centrifugado (A – G)	B
Clase de emisiones de ruido acústico (en el centrifugado; A – D)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	72
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	219
Consumo de potencia desconectado en W	0,30
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•

- Testadas para dar cuidar tus prendas* durante 20 años
- Ahorrar aún más energía con A –10 %**
- Gama exclusiva CapDosing para diferentes tipos de tejidos y manchas***
- Nuestro tambor protector garantiza que la ropa se mantenga en perfectas
- Añade o quita prendas durante el lavado con AddLoad

* Durante la fase de desarrollo de la serie de lavadoras W1, Miele ha sometido a pruebas varios modelos y piezas principales durante 5.000 ciclos de lavado en varios programas. Más información: miele.com/20years

** 10 % más eficiente que el valor límite (52) de la clase de eficiencia energética A

*** Patente EP 2 365 120



WWA120 WCS 8kg Active

Lavadora de carga frontal W1:

A-10 %* | 8 kg | 1.400 r. p. m. | CapDosing | Tambor protector | AddLoad



Código EAN: 4002516865766 / Número de material: 12722930 /


Número de material antiguo: 11WA1201E

Programas de lavado	
Algodón	•
Algodón con Prelavado	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Solo aclarado/almidonado	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
Extra Lavado	
Corto	•
Remojo	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Seguridad	
Sistema Watercontrol	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	643
Fondo con la puerta abierta en mm	1054
Fondo del aparato sin puerta (para empotrable) en mm	600
Peso neto en kg	80
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2


WWA120 WCS 8kg Active

Lavadora de carga frontal W1:


A-10 %* | 8 kg | 1.400 r. p. m. | CapDosing | Tambor protector | AddLoad




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm