

WEB365 WCS PWash&8kg  
Lavadora de carga frontal W1:

A –20 %\* | 8 kg | 1.400 r. p. m. | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Testadas para dar cuidar tus prendas\* durante 20 años
- Ahorrar aún más energía con A –20 %\*\*
- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos\*\*\*
- Manejo integral de la lavadora desde la App con Miele@home\*\*\*\*
- Gama exclusiva CapDosing para diferentes tipos de tejidos y manchas\*\*\*\*\*

\* Durante la fase de desarrollo de la serie de lavadoras W1, Miele ha sometido a pruebas varios modelos y piezas principales durante 5.000 ciclos de lavado en varios programas. Más información: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % más eficiente que el valor límite (52) de la clase de eficiencia energética A.

\*\*\* Esto se aplica a todas las lavadoras Miele que permiten realizar los parámetros del proceso y de la máquina indicados en el resumen del informe de prueba WL 1110/18.

\*\*\*\* Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.

\*\*\*\*\* Patente EP 2.365.120



Código EAN: 4002516874317 / Número de material: 12722980 /  
Número de material antiguo: 11EB3651E

<b>Diseño</b>	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Empotrable bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
<b>Tipo de construcción</b>	
Modelo	W1 Chrome Edition
Carga frontal	•
<b>Centrifugar</b>	
R.p.m. de centrifugado máx.	1400
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
<b>Diseño</b>	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Gris grafito con acabado perlado
Color del selector giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
<b>Eficiencia de limpieza</b>	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
<b>Protección de la ropa</b>	
Tambor protector	•
Carga en kg	8,0
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A – G)	A
Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de eficiencia energética A	20%
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	38
Consumo agua ponderado por ciclo en l	48
Clase de eficiencia del centrifugado (A – G)	B
Clase de emisiones de ruido acústico (en el centrifugado; A – D)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	72
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	219
Consumo de potencia desconectado en W	0,30
Consumo de potencia preparado en red en W	0,60

WEB365 WCS PWash&8kg

Lavadora de carga frontal W1:

A -20 %\* | 8 kg | 1.400 r. p. m. | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



Código EAN: 4002516874317 / Número de material: 12722980 /

Número de material antiguo: 11EB3651E

Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programas de lavado</b>	
QuickPowerWash	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Impermeabilizar	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
<b>Extra Lavado</b>	
Corto	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema Watercontrol	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
<b>Datos técnicos</b>	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	636
Fondo con la puerta abierta en mm	1077
Fondo del aparato sin puerta (para empotrable) en mm	600
Peso neto en kg	80
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la manguera de entrada de agua en m	1,60
Longitud de la manguera de desagüe en m	1,50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2

WEB365 WCS PWash&8kg

Lavadora de carga frontal W1:

A -20 %\* | 8 kg | 1.400 r. p. m. | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm