

TWD640WP EcoSpeed&9kg Secadora de bomba de calor T1: 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testadas para dar cuidar tus prendas* durante 20 años
- La tecnología de bomba de calor protege tu ropa
- No pierdas tiempo clasificando; DryCare 40 es perfecto para cualquier prenda lavable a 40 °C**
- EcoSpeed reduce la duración de secado en 20 minutos***
- HygieneDry elimina hasta un 99,99 % de bacterias y un 99,9 % de virus****

* Durante la fase de desarrollo de la serie de lavadoras W1, Miele ha sometido a pruebas varios modelos y piezas principales durante 5.000 ciclos de lavado en varios programas. Más información: miele.com/20years

** No es apto para prendas de lana y seda.

*** En comparación con las secadoras Miele sin EcoSpeed con la misma carga y clase de eficiencia energética. Probado en el programa «Algodón» con carga completa.

**** Probado para las bacterias *Bacillus subtilis* y *Saccharomyces cerevisiae* en el grado de secado HygieneDry con media carga. Se puede encontrar la descripción de los métodos en el siguiente enlace: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



Código EAN: 4002516867968 / Número de material: 12724020 /
Número de material antiguo: 12WD6402E

Diseño	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Apertura de la puerta	izquierda, cambiable
Apertura de la puerta, intercambiable	•
Tipo de construcción	
Modelo	T1 White Edition
Secadora de bomba de calor	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Negro Obsidian con aro blanco
Color del selector giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de secado	
Secado perfecto PerfectDry	•
Sistema de fragancias FragranceDos	•
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
HygieneDry	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	9,0
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Wash2Dry	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	No
Iluminación del tambor	LED
Recipiente para agua condensada	•
Conducción de agua condensada integrada	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+++
Consumo energético anual en kWh	194
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	187
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re1pW	66
Clase de la eficiencia de condensación	A
Consumo de energía en el programa estándar Algodón secado normal a carga completa en kWh	1,60
Tecnología EcoDry	•
Intercambiador de calor libre de mantenimiento	•
Motor ProfiEco	•


TWD640WP EcoSpeed&9kg
 Secadora de bomba de calor T1:
 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




Código EAN: 4002516867968 / Número de material: 12724020 /
 Número de material antiguo: 12WD6402E

EcoSpeed	•
Programas de secado	
Algodón	•
ECO	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Ahuecar lana	•
Exprés	•
Impermeabilizar	•
Ropa de cama	•
Aire caliente/DryFresh	•
Extra Secado	
Protección antiarrugas	•
Avisador acústico	•
DryCare 40	•
Calidad	
Desprendedores	•
Seguridad	
Código PIN	•
Indicación «Vaciar recipiente»	•
Indicación «Limpiar filtros»	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	643
Fondo con la puerta abierta en mm	1077
Peso neto en kg	54
Potencia nominal total en kW	1,10
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
Cierre hermético	•
Tipo de refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante en kg	0,14
Índice GWP del refrigerante en CO ₂ e	3
Índice GWP del aparato en CO ₂ e	0,42
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta
Accesorios suministrados	
Envase de fragancia	•
Cupón para una segunda fragancia	•


TWD640WP EcoSpeed&9kg
 Secadora de bomba de calor T1:
 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm