

H 7440 BM

Horno compacto con microondas

Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



- Gran display de texto con sensores: DirectSensor
- Fácil limpieza: Interior con PerfectClean y acabado estructurado
- Resultados más uniformes y rápidos: Quick & Gentle
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Con solo pulsar una tecla: Quick-MW y tecla Palomitas

Código EAN: 4002516935872 / Número de material: 12821710 /

Número de material antiguo: 22744006SER

Diseño constructivo	
Color	Beige perla
Diseño constructivo	
Horno compacto con microondas	•
VitroLine	•
Ventajas Miele	
Quick & Gentle	•
Calentamiento rápido	•
Pre calentamiento	•
Mantenimiento del calor	•
Funciones	
Aire caliente plus	•
Microondas	•
Microondas combinado con Aire caliente +	•
Microondas con grill	•
Microondas con grill con recirculación	•
Microondas con función de asado automático	•
Asado automático	•
Grill con recirculación de aire	•
Grill	•
Aire caliente Eco	•
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos de países	•
Funciones especiales	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 en 1	Horno, Microondas, Horno con microondas
MultiLingua	•
Función Palomitas	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Indicación de la fecha	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Propuesta de potencia de microondas	•
Microondas rápido	•
Programas propios	•

H 7440 BM

Horno compacto con microondas

Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



Código EAN: 4002516935872 / Número de material: 12821710 /

Número de material antiguo: 22744006SER

Ajustes individuales	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual automático	•
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Interior en acero inoxidable con estructura de lino y PerfectClean	•
Resistencia del grill abatible	•
Puerta CleanGlass	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Bloqueo del teclado	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	43
Número de niveles de bandeja	3
Número de niveles de bandeja del horno 1	3
Número de niveles de bandeja del horno 2	3
Iluminación interior	1 Spot LED
Temperaturas en °C	30–250
Temperaturas mín. en °C	30
Temperaturas máx. en °C	250
Control electrónico de la potencia de microondas	•
Niveles de potencia de microondas en W	
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	450
Alto del hueco máx. en mm	452
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	456
Fondo del aparato en mm	562
Peso neto en kg	36,0
Potencia nominal total en kW	2,70
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,00
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta

H 7440 BM

Horno compacto con microondas

Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



Código EAN: 4002516935872 / Número de material: 12821710 /

Número de material antiguo: 22744006SER

Accesorios suministrados

Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1
Bandeja de cristal	1

Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7440 BM

Horno compacto con microondas


Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Horno compacto con microondas

Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



Installation Kombi BM XL, installation drawings