

G 5811 SC Front Active Plus
Lavavajillas de libre instalación
para resultados de secado óptimos gracias al secado AutoOpen.



- Ahorro de energía y protección del medioambiente con la mejor Clasificación A
- Los mejores resultados en menos de una hora: QuickPowerWash
- Máxima optimización del espacio para la cubertería: la bandeja MultiFlex 3D
- Lavavajillas Freshwater: desde 6.0 l de consumo de agua en el programa automático
- Ahorro de hasta un 50 % de energía: toma de agua caliente
- Dotación flexible de los cestos para adaptarlos a tu rutina: cestos Comfort



Código EAN: 4002516910701 / Número de material: 12858340 /
Número de material antiguo: 215811181B

Tipo de construcción	
Lavavajillas de libre instalación	•
Lavavajillas de 60 cm	•
Diseño	
Color del panel de mandos	Frente acero inoxidable CleanSteel
Tipo de panel de mandos	Panel de mandos recto
Tipo de manejo	Tecla de selección programa
Display	Display de 7 segmentos de 3 dígitos
Color del display	Blanco
Confort	
Ayuda para cerrar la puerta	AutoClose
Indicación de tiempo restante	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Pilotos de funcionamiento	Display
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua del programa Eco en litros por ciclo	8,2
Consumo de electricidad en el programa ECO en kW	0,54
Consumo energético programa Eco en kWh en 100 programas	54
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	0,30
Duración del programa ECO en minutos	258
Número servicios normalizados	14
Clase nivel acústico	B
Tecnología EcoPower	•
Higiene probada	•
Toma de agua caliente	•
Media carga	•
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	•
Secado AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
Intensivo 75 °C	•
Delicado	•
Opciones de lavado	
Exprés	•
Extra limpio	•
Extra seco	•

G 5811 SC Front Active Plus
Lavavajillas de libre instalación
para resultados de secado óptimos gracias al secado AutoOpen.



Código EAN: 4002516910701 / Número de material: 12858340 /
Número de material antiguo: 215811181B

Dotación de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Soporte para tazas FlexCare	1
Diseño de los cestos	Comfort
Seguridad	
Sistema Waterproof	•
Seguro para niños	•
Datos técnicos	
Ancho mínimo del hueco en mm	600
Ancho máximo del hueco en mm	600
Alto mínimo del hueco en mm	845
Alto máximo del hueco en mm	880
Fondo del hueco en mm	600
Ancho del aparato en mm	598
Alto del aparato en mm	845
Fondo del aparato en mm	600
Fondo del aparato con la puerta abierta en cm	119,5
Peso neto en kg	54,5
Potencia nominal total en kW	2,00
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Estándar de frecuencia eléctrica	50
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	1,50
Longitud de la manguera de desagüe en cm	1,50
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,70
Accesorios suministrados	


Cupón canjeable por 1 paquete de UltraTabs (20 unidades) o 3 paquetes (de 60 unidades cada uno) a un precio especial

•

G 5811 SC Front Active Plus

Lavavajillas de libre instalación

para resultados de secado óptimos gracias al secado AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)