

## G 7040 SCi AutoDos

### Lavavajillas de integración

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



- Ahorro de energía y protección del medioambiente con la mejor Clasificación A
- Máxima optimización del espacio para la cubertería: la bandeja MultiFlex 3D
- Más información y conexión en red de los electrodomésticos modernos: Miele@home
- Todo perfectamente seco: secado AutoOpen de Miele
- Lavavajillas Freshwater: desde ?? de consumo de agua en el programa automático
- Apertura y cierre fácil de la puerta: ComfortClose



Código EAN: 4002516911159 / Número de material: 12858390 /

Número de material antiguo: 217040571B

Tipo de construcción	
Lavavajillas de integración	•
Lavavajillas de 60 cm	•
Diseño	
Color del panel de mandos	Acero inoxidable CleanSteel
Tipo de panel de mandos	Panel de mandos recto
Tipo de manejo	Teclas de selección programa
Display	Display de 1 línea
Color del display	Blanco
MultiLingua	•
Confort	
Conexión con Miele@home	•
Dosificación automática con PowerDisk	•
Ayuda para cerrar la puerta	AutoClose
Indicación de tiempo restante	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Pilotos de funcionamiento	Display
Selección del idioma del display	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua del programa Eco en litros por ciclo	8,4
Consumo de electricidad en el programa ECO en kW	0,54
Consumo energético programa Eco en kWh en 100 programas	54
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	0,29
Duración del programa ECO en minutos	230
Número servicios normalizados	14
Clase nivel acústico	B
EcoFeedback	•
Tecnología EcoPower	•
Higiene probada	•
Toma de agua caliente	•
Media carga	•
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	•
Secado AutoOpen	•
SensorDry	•
Secado activo por condensación	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensivo 75 °C	•

## G 7040 SCi AutoDos

Lavavajillas de integración

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516911159 / Número de material: 12858390 /

Número de material antiguo: 217040571B

PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicado	•
Silencio Plus 39 dB(A)	•
Mantenimiento del aparato	•
Aclarado de la sal	•
<b>Opciones de lavado</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra limpio	•
Extra seco	•
<b>Dotación de los cestos</b>	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Soporte FlexCare	2
Soporte para tazas FlexCare	1
Diseño de los cestos	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema Waterproof	•
Piloto de control de filtro	•
Seguro para niños	•
<b>Datos técnicos</b>	
Ancho mínimo del hueco en mm	600
Ancho máximo del hueco en mm	600
Alto mínimo del hueco en mm	805
Alto máximo del hueco en mm	870
Fondo del hueco en mm	570
Ancho del aparato en mm	598
Alto del aparato en mm	805
Fondo del aparato en mm	570
Fondo del aparato con la puerta abierta en cm	116,5
Peso neto en kg	48,2
Potencia nominal total en kW	2,00
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Estándar de frecuencia eléctrica	50
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	1,50
Longitud de la manguera de desagüe en cm	1,50
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,70
Peso mín. de la placa frontal en kg	3,0
Peso máx. de la placa frontal en kg	11,0
[Reequipable por el Servicio Post-venta al mín.]	8,0
[Reequipable por el Servicio Post-venta al máx.]	17,0

## G 7040 SCi AutoDos

Lavavajillas de integración

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516911159 / Número de material: 12858390 /

Número de material antiguo: 217040571B

### Accesorios suministrados

1 PowerDisk

•

Cupón para 6 PowerDisk

•

### Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

deutsch, english,  
español, français, italiano,  
nederlands, portugês,  
türkçe

## G 7040 SCi AutoDos

Lavavajillas de integración

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)