

DGC 7440 HC Pro

Horno a vapor combinado compacto

para cocinar al vapor, hornear y asar, con conectividad e HydroClean.



- Gran display de texto con sensores: DirectSensor
- Resultados perfectos: tecnología de vapor DualSteam
- Muy crujientes y jugosos: cocción combinada
- Confort: panel autoelevable con depósito de agua situado detrás
- Limpieza sencilla – HydroClean e interior en acero inoxidable



Código EAN: 4002516923985 / Número de material: 12876790 /
Número de material antiguo: 23744002SER

Diseño constructivo	
Color del aparato	Beige perla
VitroLine	•
Diseño constructivo	
Horno a vapor	•
Ventajas Miele	
Calentamiento rápido	•
Pre calentamiento	•
Generación externa del vapor	•
Sensor clima	•
Ajuste personalizado del grado de humedad para Cocción combinada	•
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	•
Mix & Match	•
Programas automáticos con ajustes personalizados	•
Mantenimiento del calor	•
Crisp function	•
Funciones	
Aire caliente plus	•
Calor de bóveda y solera	•
Cocinar al vapor	•
Cocción combinada	•
Cocción combinada con aire caliente plus	•
Cocción combinada con calentamiento de bóveda/solera	•
Cocción combinada con grill grande	•
Sous-vide	•
Cocción intensiva	•
Grill con recirculación de aire	•
Grill	•
Grill pequeño	•
Calor de bóveda	•
Calor de solera	•
Repostería especial	•
Aire caliente Eco	•
Cocción al vapor ECO	•
Descongelar	•
Bandejas gourmet	•
Calentar	•
Atemperar platos	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos de países	•
Funciones especiales	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•

DGC 7440 HC Pro

Horno a vapor combinado compacto

para cocinar al vapor, hornear y asar, con conectividad e HydroClean.



Código EAN: 4002516923985 / Número de material: 12876790 /

Número de material antiguo: 23744002SER

Panel elevable con motor	•
Cocción independiente de la cantidad	•
Cocción al vapor hasta en tres niveles a la vez	•
Preparación automática de menús completos con vapor	•
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción	•
Indicación de la hora	•
Indicación de la fecha	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Programas propios	•
Programa Sabbath	•
Ajustes personalizados	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Consumo de potencia estado desconectado en W	0,3
Consumo de potencia en modo preparado en W	0,8
Tiempo hasta conex. auto. stand-by en min	20
Tiempo hasta conex. auto. estado desconectado en min	20
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Interior en acero inoxidable y acabado estructurado	•
Resistencia del grill abatible	•
Generador externo de vapor	•
HydroClean	•
Programa Remojo	•
Programa Aclarado	•
Programa para el secado del interior del horno	•
Sistema de sujeción rápida para listones portabandejas	•
Listones portabandejas extraíbles	•
Descalcificar	•
Puerta CleanGlass	•
Tecnología de vapor/conexión de agua	
DualSteam	•
Generador de vapor, potencia en kW	3,30
Depósito de agua fresca, volumen en l	1,4
Depósito de agua fresca, detrás del panel elevable	•
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable con motor	•
Filtro de desagüe	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•

DGC 7440 HC Pro

Horno a vapor combinado compacto

para cocinar al vapor, hornear y asar, con conectividad e HydroClean.

Código EAN: 4002516923985 / Número de material: 12876790 /

Número de material antiguo: 23744002SER

Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Sistema de enfriamiento de vahos	•
Bloqueo del teclado	•

Datos técnicos

Volumen interior en l	47
Número de niveles de bandeja	3
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm	595 x 456 x 569
Identificación de los niveles de bandeja	•
Apertura de la puerta	abajo
Iluminación del interior del horno	BrilliantLight
Temperaturas en funcionamiento como horno mín. en °C	30
Temperaturas en funcionamiento como horno máx. en °C	230
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor mín. en °C	40
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor máx. en °C	100
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	450
Alto del hueco máx. en mm	452
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	455,5
Fondo del aparato en mm	568,5
Peso neto en kg	40,2
Potencia nominal total en kW	3,40
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	2
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta

Accesorios suministrados

Bandeja universal con PerfectClean HUBB 71	1
Parrilla para hornear y asar con PerfectClean HBBR 71	1
Listones portabandejas extraíbles (par)	1
Recipientes de cocción de acero inoxidable perforados	1
Recipientes de cocción de acero inoxidable sin perforar	1
Detergente HydroClean	1
Pastillas descalcificadoras	2

DGC 7440 HC Pro

Horno a vapor combinado compacto

para cocinar al vapor, hornear y asar, con conectividad e HydroClean.



Código EAN: 4002516923985 / Número de material: 12876790 /

Número de material antiguo: 23744002SER

Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
□□□□□□□□, □□□, □
□□□, □□□□□□, □□□□


DGC 7440 HC Pro

Horno a vapor combinado compacto


para cocinar al vapor, hornear y asar, con conectividad e HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings