

PWM 927 [SD DV DD ST]

Lavadora Professional con calentamiento de vapor (directo)
con grifo para toma de muestras – programable libremente. 27 kg de carga.



Código EAN: 4002516927792 / Número de material: 12886780 /
Número de material antiguo: 51927012EU

Diseño constructivo y versión

Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	27,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	27,0
Volumen del tambor en l	240
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•

PWM 927 [SD DV DD ST]

Lavadora Professional con calentamiento de vapor (directo)

con grifo para toma de muestras – programable libremente. 27 kg de carga.

- Volumen del tambor protector 240 l, capacidad de carga máxima 27.0 kg
- 19 % menos de consumo de agua y 40 % menos de energía*
- Secado posterior más corto gracias al centrifugado BoostSpin con Sensor 3D para control de desequilibrios
- Cierre automático de la puerta
- Aclarados de desinfección
- EcoSpeed
- Control automático de carga Plus
- Posibilidad de añadir prendas a posteriori
- Nuevo diseño de los desprendedores
- Interruptor de parada de emergencia
- Selección de programa mediante marco de color
- Desconexión por carga de pico (opcional)
- Supervisión de temperatura
- Caudalímetro (opcional)
- Recuperación de agua (opcional)
- Zócalo de pesaje (opcional)
- Tratamiento de paños patentado
- Centrifugado previo patentado
- Centrifugado eficiente
- null
- Posibilidad de preconfiguración
- Guía láser de planchado
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516927792 / Número de material: 12886780 /

Número de material antiguo: 51927012EU

Tambor protector patentado 2.0 de acero inoxidable

Aplicación	
Para hostelería y restauración	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	6,70
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,20
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	6,70
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,05
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	181,8
Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l	301,7
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	5,38

* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

PWM 927 [SD DV DD ST]

Lavadora Professional con calentamiento de vapor (directo)

con grifo para toma de muestras – programable libremente. 27 kg de carga.



Código EAN: 4002516927792 / Número de material: 12886780 /

Número de material antiguo: 51927012EU

Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	6,07
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	51
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	180,9
Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l	301,8
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	1,35
Consumo de energía con conexión al agua caliente en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	2,34
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	45
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	175,4
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	3,16
Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min.	36
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	163,3
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh	0,57
Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min.	33
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min.	50
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min.	46
Humedad residual en aclarados en frío en %	46
Humedad residual en aclarados en caliente en %	40
Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en %	11
R.p.m. de centrifugado en U/min	1100
Factor g	541
Horas de servicio comprobadas	30000

Control

Tipo de manejo	M Touch Pro Plus
Programable	Programación libre
Posibilidad preconfig. adaptada al cliente	•
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Idioma seleccionable en cualquier momento	•
Posibilidad introd. peso antes de inicio prog.	•

Programas básicos y especializados

Programas básicos	•
Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para residencias de ancianos	•
Programas para empresas de limpieza	•
Programas para tintorerías	•

PWM 927 [SD DV DD ST]

Lavadora Professional con calentamiento de vapor (directo)

con grifo para toma de muestras – programable libremente. 27 kg de carga.

Código EAN: 4002516927792 / Número de material: 12886780 /

Número de material antiguo: 51927012EU

Programas para lavanderías y centros de planchado	•
Programas para empresas artesanales	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	•
Programas para universidades, guarderías y escuelas	•
Programas para hospitales	•
Programas para campings	•
Programas para clubes deportivos	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Dosificación	
Cajetín	4 compartimentos
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Vapor directo
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora vapor en kW	40,00
Potencia nominal total en kW	6,10
Fusibles en A	16
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ
Potencia nominal total en kW	6,10
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua dura (opcional) [cantidad]	2 × 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
Conexión a vapor	
Conexión a vapor	1 × 3/4"
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1646
Medidas exteriores, ancho neto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1226
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1793
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1365
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1425
Peso neto en kg	643,0
Peso bruto en kg	700
Carga máxima sobre el suelo en N	8993
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	73 dB(A) re 20 µPa
Disipación del calor en la habitación en MJ/h	4,70
Equipamiento	
Centrifugado previo patentado	•
Tratamiento de paños	•
Control de desequilibrios	•

PWM 927 [SD DV DD ST]

Lavadora Professional con calentamiento de vapor (directo)
con grifo para toma de muestras – programable libremente. 27 kg de carga.



Código EAN: 4002516927792 / Número de material: 12886780 /

Número de material antiguo: 51927012EU

Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Desprendedores eficientes	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Supervisión de temperatura	•
Toma de lejías	•
Control automático de carga+	•
Caudalímetro (opcional)	•
Zócalo de pesaje (opcional)	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Centrifugado eficiente	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•

Posibilidades de conexión

Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
Recuperación de agua (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•

Capacidades

Mascarillas respiratorias [número]	19
Cascos de emergencia [número]	6
Uniformes [número]	4
Chaquetas de uniformes [número]	6
Trajes de protección química [número]	3
Edredones sintéticos [número]	3
Almohadas sintéticas [número]	6
Edredones de plumas [número]	3
Almohadas de plumas [número]	6
Paños, 22 g [número]	620
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	142
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	123
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	225
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	159
Mantas ligeras para caballos [número]	4

Normas, homologaciones y distintivos

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•