

## PWM 935 [EL DV DD WP]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico  
con zócalo de pesaje – programable libremente. 35 kg de carga.



Código EAN: 4002516927839 / Número de material: 12886820 /

Número de material antiguo: 51935011EU

### Diseño constructivo y versión

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Diseño constructivo                                          | Carga frontal    |
| Línea                                                        | Performance Plus |
| Frontal                                                      | Acero inoxidable |
| Color del panel de mandos                                    | Acero inoxidable |
| Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg | 35,0             |
| Proporción de llenado                                        | 1:9              |
| Cantidad de carga en kg                                      | 35,0             |
| Volumen del tambor en l                                      | 320              |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm                              | 415              |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados                    | 180              |
| Apertura de la puerta                                        | derecha          |
| Cierre automático de la puerta                               | •                |
| Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia   | •                |
| Tambor protector patentado 2.0 de acero inoxidable           | •                |

## PWM 935 [EL DV DD WP]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

con zócalo de pesaje – programable libremente. 35 kg de carga.

- Volumen del tambor protector 320 l, capacidad de carga máxima 35.0 kg
- 19 % menos de consumo de agua y 40 % menos de energía\*
- Secado posterior más corto gracias al centrifugado BoostSpin con Sensor 3D para control de desequilibrios
- Cierre automático de la puerta
- Aclarados de desinfección
- EcoSpeed
- Control automático de carga Plus
- Posibilidad de añadir prendas a posteriori
- Nuevo diseño de los desprendedores
- Interruptor de parada de emergencia
- Selección de programa mediante marco de color
- Desconexión por carga de pico (opcional)
- Supervisión de temperatura
- Caudalímetro (opcional)
- Recuperación de agua (opcional)
- Filtro del zócalo
- Tratamiento de paños patentado
- Centrifugado previo patentado
- Centrifugado eficiente
- null
- Posibilidad de preconfiguración
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516927839 / Número de material: 12886820 /  
Número de material antiguo: 51935011EU

| Aplicación                                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Para hostelería y restauración                                                  | •     |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales                       | •     |
| Apto para empresas de limpieza                                                  | •     |
| Apto para tintorerías                                                           | •     |
| Apto para lavanderías y centros de planchado                                    | •     |
| Apto para talleres                                                              | •     |
| Apto para bomberos y servicios de emergencia                                    | •     |
| Apto para criaderos de caballos y establos                                      | •     |
| Apto para universidades, escuelas y guarderías                                  | •     |
| Apto para hospitales                                                            | •     |
| Apto para campings                                                              | •     |
| Apto para clubes deportivos                                                     | •     |
| Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios                      | •     |
| Apto para la industria petroquímica                                             | •     |
| Apto para la industria de transformación de los alimentos                       | •     |
| Apto para parques temáticos y complejos turísticos                              | •     |
| Apto para instituciones e instalaciones sociales                                | •     |
| Datos de potencia                                                               |       |
| Eficacia contra virus probada                                                   | •     |
| Higiene certificada                                                             | •     |
| Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg                    | 7,50  |
| Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg               | 0,22  |
| Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg                 | 7,50  |
| Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg     | 0,06  |
| Consumo de agua con conexión a agua fría en l                                   | 262,5 |
| Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l | 422,3 |
| Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg                           | 7,60  |

\* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

## PWM 935 [EL DV DD WP]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

con zócalo de pesaje – programable libremente. 35 kg de carga.



Código EAN: 4002516927839 / Número de material: 12886820 /

Número de material antiguo: 51935011EU

|                                                                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh     | 7,95  |
| Duración del programa con conexión a agua fría en min.                                      | 61    |
| Consumo de agua con conexión a agua caliente en l                                           | 261,6 |
| Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l         | 427,3 |
| Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh                                      | 2,16  |
| Consumo de energía con conexión al agua caliente en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh | 2,95  |
| Duración del programa con conexión a agua caliente en min.                                  | 49    |
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l                            | 242,0 |
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh                       | 5,30  |
| Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min.                                  | 41    |
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l                        | 243,6 |
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh                   | 0,76  |
| Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min.                              | 37    |
| Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min.                 | 59    |
| Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min.             | 49    |
| Humedad residual en aclarados en frío en %                                                  | 51    |
| Humedad residual en aclarados en caliente en %                                              | 44    |
| Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en %                                  | 14    |
| R.p.m. de centrifugado en U/min                                                             | 1060  |
| Factor g                                                                                    | 502   |
| Horas de servicio comprobadas                                                               | 30000 |

### Control

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo de manejo                                 | M Touch Pro Plus   |
| Programable                                    | Programación libre |
| Posibilidad preconfig. adaptada al cliente     | •                  |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h    | De libre selección |
| Indicación de tiempo restante                  | •                  |
| Indicación de desarrollo del programa          | •                  |
| Idiomas del display ajustables                 | •                  |
| Idioma seleccionable en cualquier momento      | •                  |
| Posibilidad introd. peso antes de inicio prog. | •                  |

### Programas básicos y especializados

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Programas básicos                       | • |
| Programas para hostelería y gastronomía | • |
| Programas para residencias de ancianos  | • |
| Programas para empresas de limpieza     | • |
| Programas para tintorerías              | • |

## PWM 935 [EL DV DD WP]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

con zócalo de pesaje – programable libremente. 35 kg de carga.

Código EAN: 4002516927839 / Número de material: 12886820 /

Número de material antiguo: 51935011EU

|                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Programas para lavanderías y centros de planchado                 | •                                  |
| Programas para empresas artesanales                               | •                                  |
| Programas para bomberos y servicios de emergencia                 | •                                  |
| Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos   | •                                  |
| Programas para universidades, guarderías y escuelas               | •                                  |
| Programas para hospitales                                         | •                                  |
| Programas para campings                                           | •                                  |
| Programas para clubes deportivos                                  | •                                  |
| Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios   | •                                  |
| <b>Dosificación</b>                                               |                                    |
| Cajetín                                                           | 4 compartimentos                   |
| Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] | 12                                 |
| Detección de vacío                                                | •                                  |
| <b>Conexión eléctrica estándar</b>                                |                                    |
| Tipo de calentamiento                                             | Eléctrico                          |
| Conexión eléctrica                                                | 3N AC 400V 50HZ                    |
| Potencia calefactora en kW                                        | 30,00                              |
| Potencia nominal total en kW                                      | 31,60                              |
| Fusibles en A                                                     | 63                                 |
| <b>Posible variante de tensión 1</b>                              |                                    |
| Conexión eléctrica                                                | 3N AC 400V 60HZ                    |
| Potencia calefactora en kW                                        | 30,00                              |
| Potencia nominal total en kW                                      | 31,60                              |
| Fusibles en A                                                     | 63                                 |
| <b>Conexión de agua/desagüe</b>                                   |                                    |
| Agua dura (opcional) [cantidad]                                   | 2 × 1/2" con unión roscada de 3/4" |
| Válvula de desagüe                                                | DN 70                              |
| <b>Medidas y peso</b>                                             |                                    |
| Medidas exteriores, alto neto en mm                               | 1708                               |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm                              | 1090                               |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm                              | 1275                               |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm                              | 1855                               |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm                             | 1365                               |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm                             | 1425                               |
| Peso neto en kg                                                   | 680,0                              |
| Peso bruto en kg                                                  | 737                                |
| Carga máxima sobre el suelo en N                                  | 9715                               |
| <b>Valores de emisión</b>                                         |                                    |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo                    | 71 dB(A) re 20 µPa                 |
| Disipación del calor en la habitación en MJ/h                     | 6,10                               |
| <b>Equipamiento</b>                                               |                                    |
| Centrifugado previo patentado                                     | •                                  |
| Tratamiento de paños                                              | •                                  |
| Control de desequilibrios                                         | •                                  |
| Control de desequilibrios tridimensional                          | •                                  |

## PWM 935 [EL DV DD WP]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico  
con zócalo de pesaje – programable libremente. 35 kg de carga.



Código EAN: 4002516927839 / Número de material: 12886820 /  
Número de material antiguo: 51935011EU

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Lavados desinfectantes                                       | •   |
| Desprendedores eficientes                                    | •   |
| EcoSpeed                                                     | •   |
| BoostSpin                                                    | •   |
| Supervisión de temperatura                                   | •   |
| Control automático de carga+                                 | •   |
| Caudalímetro (opcional)                                      | •   |
| Zócalo de pesaje                                             | •   |
| Añadir ropa posteriormente                                   | •   |
| Selección de programa mediante marco de color                | •   |
| Centrifugado eficiente                                       | •   |
| Interruptor de parada de emergencia                          | •   |
| Accesorios independientes del aparato                        | •   |
| <b>Posibilidades de conexión</b>                             |     |
| Sistema de cobro (opcional)                                  | •   |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento              | •   |
| Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional) | •   |
| Recuperación de agua (opcional)                              | •   |
| LAN                                                          | •   |
| WiFi                                                         | •   |
| Connector Box                                                | •   |
| <b>Capacidades</b>                                           |     |
| Mascarillas respiratorias [número]                           | 26  |
| Cascos de emergencia [número]                                | 10  |
| Uniformes [número]                                           | 6   |
| Chaquetas de uniformes [número]                              | 9   |
| Trajes de protección química [número]                        | 4   |
| Edredones sintéticos [número]                                | 4   |
| Almohadas sintéticas [número]                                | 8   |
| Edredones de plumas [número]                                 | 4   |
| Almohadas de plumas [número]                                 | 8   |
| Paños, 22 g [número]                                         | 800 |
| Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]                         | 184 |
| Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]                         | 159 |
| Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]                      | 292 |
| Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]                      | 206 |
| Mantas ligeras para caballos [número]                        | 5   |
| <b>Normas, homologaciones y distintivos</b>                  |     |
| CE                                                           | •   |
| VDE-EMC                                                      | •   |
| VDE                                                          | •   |
| Protección antisalpicaduras IP X4                            | •   |
| WEEE                                                         | •   |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE   | •   |