

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico
para Marine – programable libremente. 27 kg de carga.



Código EAN: 4002516928461 / Número de material: 12887720 /
Número de material antiguo: 51927005SOM

Diseño constructivo y versión

| | |
|--|------------------|
| Diseño constructivo | Carga frontal |
| Línea | Performance Plus |
| Frontal | Acero inoxidable |
| Color del panel de mandos | Acero inoxidable |
| Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg | 27,0 |
| Proporción de llenado | 1:9 |
| Cantidad de carga en kg | 27,0 |
| Volumen del tambor en l | 240 |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm | 415 |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados | 180 |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Cierre automático de la puerta | • |
| Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia | • |

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico
para Marine – programable libremente. 27 kg de carga.

- Volumen del tambor protector 240 l, capacidad de carga máxima 27.0 kg
- 19 % menos de consumo de agua y 40 % menos de energía*
- Secado posterior más corto gracias al centrifugado BoostSpin con Sensor 3D para control de desequilibrios
- Cierre automático de la puerta
- Aclarados de desinfección
- EcoSpeed
- Control automático de carga Plus
- Posibilidad de añadir prendas a posteriori
- Nuevo diseño de los desprendedores
- Interruptor de parada de emergencia
- Selección de programa mediante marco de color
- Desconexión por carga de pico (opcional)
- Supervisión de temperatura
- Caudalímetro (opcional)
- Recuperación de agua (opcional)
- Zócalo de pesaje (opcional)
- Tratamiento de paños patentado
- Centrifugado previo patentado
- Centrifugado eficiente
- null
- Posibilidad de preconfiguración
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516928461 / Número de material: 12887720 /

Número de material antiguo: 51927005SOM

Tambor protector patentado 2.0 de acero inoxidable

| Aplicación | |
|---|-------|
| Apto para uso en alta mar | • |
| Apto para la marina | • |
| Datos de potencia | |
| Eficacia contra virus probada | • |
| Higiene certificada | • |
| Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg | 7,40 |
| Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg | 0,22 |
| Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg | 7,30 |
| Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg | 0,06 |
| Consumo de agua con conexión a agua fría en l | 201,0 |
| Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l | 322,2 |
| Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg | 5,90 |
| Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh | 6,28 |
| Duración del programa con conexión a agua fría en min. | 57 |
| Consumo de agua con conexión a agua caliente en l | 197,9 |
| Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l | 323,4 |
| Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh | 1,61 |
| Consumo de energía con conexión al agua caliente en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh | 2,05 |
| Duración del programa con conexión a agua caliente en min. | 47 |
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l | 193,5 |
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh | 4,48 |

* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico
para Marine – programable libremente. 27 kg de carga.



Código EAN: 4002516928461 / Número de material: 12887720 /
Número de material antiguo: 51927005SOM

| | |
|---|--------------------|
| Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min. | 42 |
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l | 190,2 |
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh | 0,58 |
| Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min. | 34 |
| Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min. | 57 |
| Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min. | 48 |
| Humedad residual en aclarados en frío en % | 46 |
| Humedad residual en aclarados en caliente en % | 41 |
| Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en % | 10 |
| R.p.m. de centrifugado en U/min | 1100 |
| Factor g | 541 |
| Horas de servicio comprobadas | 30000 |
| Control | |
| Tipo de manejo | M Touch Pro Plus |
| Programable | Programación libre |
| Posibilidad preconfig. adaptada al cliente | • |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | De libre selección |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Indicación de desarrollo del programa | • |
| Idiomas del display ajustables | • |
| Idioma seleccionable en cualquier momento | • |
| Posibilidad introd. peso antes de inicio prog. | • |
| Programas básicos y especializados | |
| Programas básicos | • |
| Programas para uso en alta mar | • |
| Programas para la marina | • |
| Dosificación | |
| Cajetín | 4 compartimentos |
| Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] | 12 |
| Detección de vacío | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Tipo de calentamiento | Eléctrico |
| Conexión eléctrica | 3 AC 480V 60HZ |
| Potencia calefactora en kW | 26,00 |
| Potencia nominal total en kW | 27,60 |
| Fusibles en A | 50 |
| Posible variante de tensión 1 | |
| Conexión eléctrica | 3 AC 440V 60HZ |
| Potencia calefactora en kW | 22,00 |
| Potencia nominal total en kW | 23,60 |
| Fusibles en A | 50 |

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico
para Marine – programable libremente. 27 kg de carga.

Código EAN: 4002516928461 / Número de material: 12887720 /
Número de material antiguo: 51927005SOM

| Conexión de agua/desagüe | |
|--|------------------------------------|
| Agua dura (opcional) [cantidad] | 2 × 1/2" con unión roscada de 3/4" |
| Válvula de desagüe | DN 70 |
| Medidas y peso | |
| Medidas exteriores, alto neto en mm | 1646 |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm | 1090 |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm | 1226 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1793 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 1365 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 1425 |
| Peso neto en kg | 660,0 |
| Peso bruto en kg | 717 |
| Carga máxima sobre el suelo en N | 9184 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | 73 dB(A) re 20 µPa |
| Disipación del calor en la habitación en MJ/h | 4,70 |
| Equipamiento | |
| Centrifugado previo patentado | • |
| Tratamiento de paños | • |
| Control de desequilibrios | • |
| Control de desequilibrios tridimensional | • |
| Lavados desinfectantes | • |
| Desprendedores eficientes | • |
| EcoSpeed | • |
| BoostSpin | • |
| Supervisión de temperatura | • |
| Control automático de carga+ | • |
| Caudalímetro (opcional) | • |
| Zócalo de pesaje (opcional) | • |
| Añadir ropa posteriormente | • |
| Selección de programa mediante marco de color | • |
| Centrifugado eficiente | • |
| Interruptor de parada de emergencia | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| Posibilidades de conexión | |
| Sistema de cobro (opcional) | • |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento | • |
| Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional) | • |
| Recuperación de agua (opcional) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |
| Connector Box | • |
| Capacidades | |
| Mascarillas respiratorias [número] | 19 |
| Cascos de emergencia [número] | 6 |
| Uniformes [número] | 4 |
| Chaquetas de uniformes [número] | 6 |

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico
para Marine – programable libremente. 27 kg de carga.



Código EAN: 4002516928461 / Número de material: 12887720 /

Número de material antiguo: 51927005SOM

| | |
|---|-----|
| Trajes de protección química [número] | 3 |
| Edredones sintéticos [número] | 3 |
| Almohadas sintéticas [número] | 6 |
| Edredones de plumas [número] | 3 |
| Almohadas de plumas [número] | 6 |
| Paños, 22 g [número] | 620 |
| Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número] | 142 |
| Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número] | 123 |
| Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número] | 225 |
| Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número] | 159 |
| Mantas ligeras para caballos [número] | 4 |

Normas, homologaciones y distintivos

| | |
|-----------------------------------|---|
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Protección antisalpicaduras IP X4 | • |
| WEEE | • |

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/
CE