

Triflex HX3 Aqua

Aspirador sin cable

alta potencia de aspiración | hasta 70 min de duración | reconocimiento de suelo | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: limpieza profunda y luz de 360° para optimizar la visibilidad durante la limpieza
- Absorción del >99,99%* del polvo para una limpieza a fondo e higiénica
- Modo Boost: para una limpieza más rápida de zonas muy sucias
- Duración: hasta 70 min^{***} con batería recargable de litio VARTA.
- Diseño patentado^{***} 3 en 1, incl. función parking de instalación autónoma
- Filtro HEPA: filtrado del 99,999%**** del aire de salida para un ambiente limpio
- FloorDetect: reconocimiento del tipo de suelo y adaptación automática de la potencia.
- BrilliantLight: luz frontal LED especialmente brillante para detectar el polvo con la máxima eficacia.
- Display: muestra el tiempo restante y datos importantes para aspirar sin estrés.
- Twist2open: para vaciar el depósito recogepolvo de forma rápida e higiénica
- Cuidadosamente desarrollado y fabricado en Alemania por Miele & Cie. KG

* Al recoger el polvo en suelos duros con muescas, logramos un > 100% de absorción del polvo en nivel de potencia HI, medido según IEC 62885-4:2024

** Válido para nivel de potencia MIN sin conectar el cepillo eléctrico Multi Floor XXL

*** Patente: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% según IEC 62885-4:2020/HEPA según EN 1822-1:2019

Código EAN: 4002516925705 / Número de material: 12887880 /
Número de material antiguo: 41WDL035EU1

| General information | |
|---|--------------------------|
| Model identifier | Triflex HX3 Aqua |
| Número de material del fabricante | 12887880 |
| EAN number | 4002516925705 |
| Tipo de instalación | |
| Aspiradores sin cable | • |
| Modelo | Triflex HX3 |
| Tipo de motor | Digital Efficiency Motor |
| Modelo de producto | SWDLO |
| Tipo y diseño del aparato | |
| Color del aparato | Negro Obsidian |
| Limpieza | |
| Tecnología Vortex | • |
| Cepillo eléctrico MultiFloor XXL SEB 435 con BrilliantLight | • |
| Confort de manejo | |
| Modo Boost | • |
| Sistema Parking para interrupciones de las tareas de aspiración | • |
| Batería intercambiable de litio | • |
| Diseño 3 en 1 | • |
| Sistema de filtrado | |
| ComfortClean | • |
| Filtro de salida de aire | Filtro HEPA Lifetime |
| Volumen del depósito recogepolvo en l | 0,5 |
| Datos técnicos | |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Capacidad nominal de la batería recargable en mAh | 2500 |
| Volumen en dB | 74,0 |
| Ancho en mm | 260 |
| Altura en mm | 1297 |
| Profundidad en mm | 280 |
| Peso neto en kg | 3,6 |
| Voltios | 25,2 |
| Autonomía modo PowerUnit solo nivel High | 70 |
| Duración nivel MÍN con cepillo eléctrico en suelos duros hasta | 38 |
| Duración nivel MÁX con cepillo eléctrico en suelos duros hasta | 15 |
| Rendimiento de superficie en m ² | 160 |
| Tiempo de recarga en min. | 240 |
| Accesorios suministrados | |
| Cepillo eléctrico MultiFloor XXL con BrilliantLight | • |
| Cepillo de limpieza | No |
| Soporte para pared | • |
| Fuente de alimentación | • |
| AquaTwister | • |
| UniversalPad | 2 |
| Detergente universal (ml) | 500 |