

G 7792 SCVi AutoDos K2O

Lavavajillas de integración total

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



- Ahorro de energía y protección del medioambiente con la mejor Clasificación A
- Más información y conexión en red de los electrodomésticos modernos: Miele@home
- Perfección en el diseño de la cocina y apertura automática: Knock2open
- Cómoda carga y total visibilidad incluso en la oscuridad: BrilliantLight
- Máxima flexibilidad y dotación prémium de los cestos: cesto MaxiComfort



Código EAN: 4002516944751 / Número de material: 12920040 /

Número de material antiguo: 217792621B

| Tipo de construcción | |
|--|--|
| Lavavajillas de integración total | • |
| Lavavajillas de 60 cm | • |
| Diseño | |
| Color del panel de mandos | Negro obsidian |
| Tipo de panel de mandos | Panel totalmente integrado |
| Tipo de manejo | Teclas Softkey |
| Display | Display de 1 línea |
| Color del display | Blanco |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Conexión con Miele@home | • |
| Dosificación automática con PowerDisk | • |
| Knock2Open | • |
| Ayuda para cerrar la puerta | ComfortClose |
| BrilliantLight | • |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Preselección de inicio hasta 24 h | • |
| Pilotos de funcionamiento | óptico y acústico, Regulador acústico de volumen |
| Selección del idioma del display | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase eficiencia energética (A-G) | A |
| Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de | 6,0 |
| Consumo de agua del programa Eco en litros por ciclo | 8,4 |
| Consumo de electricidad en el programa ECO en kW | 0,54 |
| Consumo energético programa Eco en kWh en 100 programas | 54 |
| Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh | 0,29 |
| Duración del programa ECO en minutos | 230 |
| Consumo de potencia con preselección de inicio en W | 0,90 |
| Consumo de potencia en estado desconectado en W | 0,30 |
| Consumo de potencia en modo preparado en W | 0,30 |
| Consumo de potencia preparado en red en W | 0,90 |
| Número servicios normalizados | 14 |
| Clase nivel acústico | B |
| FlexiTimer con EcoStart | • |
| EcoFeedback | • |
| Tecnología EcoPower | • |
| Higiene probada | • |
| Toma de agua caliente | • |
| Media carga | • |
| Calidad de resultados | |
| Lavavajillas Freshwater | • |
| Secado AutoOpen | • |
| SensorDry | • |

G 7792 SCVi AutoDos K2O

Lavavajillas de integración total

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516944751 / Número de material: 12920040 /

Número de material antiguo: 217792621B

| | |
|---|----------------------|
| Secado activo por condensación | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programas de lavado | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automático | • |
| ComfortWash 45 °C | • |
| Intensivo 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55 °C | • |
| Delicado | • |
| Higiene | • |
| SolarAhorro | • |
| Silencio plus 37 dB(A) | • |
| Pasta/Paella | • |
| Sin cesto superior 65 °C | • |
| Mantenimiento del aparato | • |
| Aclarado de la sal | • |
| Opciones de lavado | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Extra limpio | • |
| Extra seco | • |
| Dotación de los cestos | |
| Alojamiento de cubertería | Bandeja MultiFlex 3D |
| Soporte FlexCare | 2 |
| Soporte para tazas FlexCare | 1 |
| Diseño de los cestos | MaxiComfort |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL-Assist | • |
| StrawClean | • |
| Seguridad | |
| Sistema Waterproof | • |
| Piloto de control de filtro | • |
| Datos técnicos | |
| Ancho mínimo del hueco en mm | 600 |
| Ancho máximo del hueco en mm | 600 |
| Alto mínimo del hueco en mm | 805 |
| Alto máximo del hueco en mm | 870 |
| Fondo del hueco en mm | 550 |
| Ancho del aparato en mm | 598 |
| Alto del aparato en mm | 805 |
| Fondo del aparato en mm | 550 |
| Fondo del aparato con la puerta abierta en cm | 116,5 |
| Peso neto en kg | 48,0 |

G 7792 SCVi AutoDos K2O

Lavavajillas de integración total

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516944751 / Número de material: 12920040 /

Número de material antiguo: 217792621B

| | |
|--|---------------------|
| Potencia nominal total en kW | 2,00 |
| Tensión en V | 230 |
| Fusibles en A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Estándar de frecuencia eléctrica | 50 |
| Longitud de la manguera de entrada de agua en cm | 1,50 |
| Longitud de la manguera de desagüe en cm | 1,50 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 1,70 |
| Peso mín. de la placa frontal en kg | 4,0 |
| Peso máx. de la placa frontal en kg | 11,0 |
| [Reequipable por el Servicio Post-venta al mín.] | 7,0 |
| [Reequipable por el Servicio Post-venta al máx.] | 14,0 |
| Sustitución de lámparas | Servicio Post-venta |

Accesorios suministrados

| | |
|------------------------|---|
| 1 PowerDisk | • |
| Cupón para 6 PowerDisk | • |

Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), italiano,
nederlands, portugês,
español, türkçe

G 7792 SCVi AutoDos K2O

Lavavajillas de integración total

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)