

PWD 8682 C [DST LAN]

Desinfectadora térmica y lavadora desinfectadora con un nivel de lavado con un cajón para productos químicos de procesos y 3 bombas dosificadoras.



- Capacidad/carga p. ej., ocho bandejas de malla DIN 22 ST Instrumental de transmisión
- Cámara optimizada para cirugía e integración de productos químicos de procesos
- Programa corto para #instrumental de transmisión
- Diseño moderno del equipo con display táctil e iluminación de la cuba
- Conectividad de serie a través de WiFi o Ethernet

Código EAN: 4002516957775 / Número de material: 12945690 /
Número de material antiguo: 62868275SEE

Diseño constructivo y versión	
Línea	CompactLine
Color del panel de mandos	Negro
Revestimiento exterior	Blanco
Empotrable bajo encimera	•
Tapa	Acero inoxidable
Número de niveles de lavado	1
AutoClose: cierre automático de la puerta	•
Avisador acústico, indicación acústica al final del programa	•
Construcción que facilita el mantenimiento	•
Aplicación	
Apto para clínicas dentales	•
Apto para clínicas médicas	•
Apto para consultas de cirugía ambulatoria	•
Adecuado para consultas veterinarias	•
Adecuado para consultas de podología	•
Capacidad	
Bandejas de malla DIN por carga [número]	2
Bandejas de malla pequeñas (E 146) por carga [número]	10
Bandejas de malla (E 197) por carga [número]	18
Espéculos ginecológicos por carga [número]	24
Bateas arriñonadas por carga [número]	5
Extractores de saliva quirúrgicos por ciclo [número].	22
Instrumental de cuerpo hueco por carga [número]	22
Instrumental de transferencia por carga [número]	22
Bandejas de malla (125 x 188 x 30 mm) (Ancho x Alto x Fondo) por carga [número]	18
Bandejas de malla (176 x 273 x 30 mm) (Ancho x Alto x Fondo) por carga [número]	10
Bandejas de malla (176 x 273 x 41 mm) (Ancho x Alto x Fondo) por carga [número]	10
Datos de potencia	
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	500
Volumen útil de la cuba en l	75,00
Duración del programa más corto (limpieza y desinfección) en min.	30
Horas de servicio comprobadas	15000
Duración del programa más corto (limpieza y desinfección) en min.	23
Temperatura máxima de aclarado en °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (Opción)	•
Miele MOVE MedDent+ (Opción)	•
Control	
Tipo de manejo	M Touch Flex
Se pueden configurar programas favoritos	•
Aprobación de ciclos directamente en el display	•
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Programable	Programable

PWD 8682 C [DST LAN]

Desinfectadora térmica y lavadora desinfectadora con un nivel de lavado con un cajón para productos químicos de procesos y 3 bombas dosificadoras.



Código EAN: 4002516957775 / Número de material: 12945690 /

Número de material antiguo: 62868275SEE

Programas [número]	13
Memorias libres para programas [número]	5
Control valor AO	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•

Conexión eléctrica estándar

Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	8,50
Potencia nominal total en kW	9,30
Fusibles en A	16
Longitud cable conex. red en m	1,90

Posible variante de tensión 1

Conexión eléctrica	AC 230V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	2,50
Potencia nominal total en kW	3,30
Fusibles en A	16

Conexión de agua/desagüe

Agua fría [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en kPa	200-1000
Agua completamente desmineralizada [cantidad]	1
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Dureza máxima del agua (agua fría/agua caliente) en mmol/l	10,70
Bomba de desagüe [DN]	22
Descalcificador integrado	•
Sistema antifugas	Sistema Waterproof

Medidas y peso

Medidas exteriores, alto neto en mm	835
Medidas exteriores, ancho neto en mm	600
Medidas exteriores, fondo neto en mm	600
Medidas exteriores, alto bruto en mm	950
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	670
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	740
Cuba, altura interior útil en mm	280
Cuba, ancho interior útil en mm	490
Peso neto en kg	81
Cuba, fondo interior útil en mm	498
Peso bruto en kg	89
Carga máxima sobre el suelo en N/m²	1220

Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	≤70 dB(A) re 20 µPa
Disipación del calor en la habitación en MJ/h	1,00

Programas

Vario TD Intensivo	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Vario TD Dental corto para piezas de mano y contra-ángulos dentales	•

PWD 8682 C [DST LAN]

Desinfectadora térmica y lavadora desinfectadora con un nivel de lavado con un cajón para productos químicos de procesos y 3 bombas dosificadoras.



Código EAN: 4002516957775 / Número de material: 12945690 /

Número de material antiguo: 62868275SEE

Vario TD MIC	•
Vario TD GIN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL óptica	•
Vario TD Instrumental	•
Aclarado agua fría	•
Equipamiento	
1 bomba dosificadora para detergente líquido	•
1 bomba dosificadora para neutralizante	•
1 bomba dosificadora para abrillantador	•
Lanza de succión DS5 Flex	•
Detección automática de nivel de vacío	•
Control del volumen de dosificación	•
Condensador de vapor	•
Control de la presión de lavado	•
Supervisión del brazo aspersor	•
Cómo secuenciar	•
Iluminación de la cuba	•
Sistema de filtro multicomponente	•
Bomba de agua de velocidad variable	•
Bomba con alta potencia de circulación	•
Carro de carga – acoplamiento directo	•
EcoDry	•
Depósito de sal en la base de la cuba	•
Interfaz óptica del Servicio técnico	•
Zócalo de comunicación	•
Cuba soldada mediante tecnología láser, acabado perfecto	•
Resistencia fuera de la cuba	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad (1.4301/304)	•
Dimensión de ajuste, garrafa de 2 × 5 l y depósito del abrillantador	•
Alcance de componentes (opción)	•
Posibilidades de conexión	
Interfaz WiFi/Ethernet	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
Símbolo VDE (Seguridad eléctrica)	•
Tipo de protección IP según EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Directiva RoHS 2011/65/UE	•
Clase de productos médicos UE IIb	•