

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



- Volumen del tambor 110 l, carga 12.0 kg
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516959410 / Número de material: 12949310 /

Número de material antiguo: 51912033EU

Diseño constructivo y versión

Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	12,0
Volumen del tambor en l	110
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	Derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0 de acero inoxidable	•

Aplicación

Para hostelería y restauración	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•

Datos de potencia

Consumo de agua específico para la conexión a agua fría en el programa Algodón 60° PWash PRO en l/kg	6,20
Consumo energético específico para la conexión a agua fría en el programa Algodón 60° PWash PRO en kWh/kg	0,14
Consumo de agua específico para la conexión a agua caliente en el programa Algodón 60° PWash PRO en l/kg	5,90
Consumo energético específico para la conexión a agua caliente en el programa Algodón 60° PWash PRO en kWh/kg	0,050
Consumo de agua para la conexión a agua fría en el programa Algodón 60° PWash PRO en l	74,4
Consumo energético para la conexión a agua fría en el programa Algodón 60° PWash PRO en kWh	1,68
Consumo de agua para la conexión a agua caliente en el programa Algodón 60° PWash PRO en l	70,8

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516959410 / Número de material: 12949310 /

Número de material antiguo: 51912033EU

Consumo energético para la conexión a agua caliente en el programa Algodón 60° PWash PRO en kWh 0,60

Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l 69,6

Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh 1,20

Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min. 34

Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l 68,4

Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh 0,36

Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min. 31

Duración del programa para la conexión a agua fría en Algodón 60° PWash PRO en minutos 49

Duración del programa para la conexión a agua caliente en Algodón 60° PWash PRO en minutos 42

Humedad residual en aclarados en frío en % 46

Humedad residual en aclarados en caliente en % 42

R.p.m. de centrifugado en U/min 1205

Factor g 502

Horas de servicio comprobadas 30000

Control

Tipo de manejo M Touch Pro Plus

Programable Programación libre

Preselección máx. de la hora de inicio en h De libre selección

Indicación de tiempo restante •

Indicación de desarrollo del programa •

Idiomas del display ajustables •

Posibilidad de introducción del peso antes del inicio del programa •

Dosificación

Cajetín 3 compartimentos

Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] 12

Detección de vacío •

Conexión eléctrica estándar

Tipo de calentamiento Eléctrica

Conexión eléctrica 3N AC 400V 50HZ

Potencia calefactora en kW 9,00

Potencia nominal total en kW 9,60

Fusibles en A 16

Conexión de agua/desagüe

Agua fría [cantidad] 3 x 1/2" manguera c/ 3/4" unión

Agua caliente [cantidad] 1x manguera de 1/2" con racor de 3/4"

Agua dura (opcional) [cantidad] 2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.

Código EAN: 4002516959410 / Número de material: 12949310 /

Número de material antiguo: 51912033EU

Válvula de desagüe	DN 70
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1350
Medidas exteriores, ancho neto en mm	799
Medidas exteriores, fondo neto en mm	924
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1480
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	271,0
Peso bruto en kg	298
Carga máxima sobre el suelo en N	4402
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	65 dB(A) re 20 µPa
Disipación del calor en la habitación en MJ/h	6,48
Equipamiento	
Centrifugado previo patentado	•
Control de desequilibrios tridimensional	•
Desprendedores eficientes	•
EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Caudalímetro (opcional)	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección prog. mediante marco color	•
Centrifugado eficiente	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	10
Cascos de emergencia [número]	3
Uniformes [número]	2
Chaquetas de uniformes [número]	3
Trajes de protección química [número]	1
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	2
Paños, 22 g [número]	289

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516959410 / Número de material: 12949310 /

Número de material antiguo: 51912033EU

Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•