

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



- Volumen del tambor 140 l, carga 16.0 kg
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516959427 / Número de material: 12949320 /

Número de material antiguo: 51916033EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	16,0
Volumen del tambor en l	140
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	Derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0 de acero inoxidable	•
Aplicación	
Para hostelería y restauración	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Consumo de agua específico para la conexión a agua fría en el programa Algodón 60° PWash PRO en l/kg	6,08
Consumo energético específico para la conexión a agua fría en el programa Algodón 60° PWash PRO en kWh/kg	0,12
Consumo de agua específico para la conexión a agua caliente en el programa Algodón 60° PWash PRO en l/kg	5,90
Consumo energético específico para la conexión a agua caliente en el programa Algodón 60° PWash PRO en kWh/kg	0,050
Consumo de agua para la conexión a agua fría en el programa Algodón 60° PWash PRO en l	97,3
Consumo energético para la conexión a agua fría en el programa Algodón 60° PWash PRO en kWh	1,93
Consumo de agua para la conexión a agua caliente en el programa Algodón 60° PWash PRO en l	94,4

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516959427 / Número de material: 12949320 /

Número de material antiguo: 51916033EU

Consumo energético para la conexión a agua caliente en el programa Algodón 60° PWash PRO en kWh	0,80
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	92,8
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	1,60
Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min.	34
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	91,2
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh	0,48
Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min.	32
Duración del programa para la conexión a agua fría en Algodón 60° PWash PRO en minutos	45
Duración del programa para la conexión a agua caliente en Algodón 60° PWash PRO en minutos	43
Humedad residual en aclarados en frío en %	46
Humedad residual en aclarados en caliente en %	42
R.p.m. de centrifugado en U/min	1120
Factor g	500
Horas de servicio comprobadas	30000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro Plus
Programable	Programación libre
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Posibilidad de introducción del peso antes del inicio del programa	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrica
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	14,00
Potencia nominal total en kW	14,60
Fusibles en A	25
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	3 x 1/2" manguera c/ 3/4" unión
Agua caliente [cantidad]	1x manguera de 1/2" con racor de 3/4"
Agua dura (opcional) [cantidad]	2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.

Código EAN: 4002516959427 / Número de material: 12949320 /

Número de material antiguo: 51916033EU

Válvula de desagüe	DN 70
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1450
Medidas exteriores, ancho neto en mm	924
Medidas exteriores, fondo neto en mm	835
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1585
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	337,0
Peso bruto en kg	364
Carga máxima sobre el suelo en N	5091
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	65 dB(A) re 20 µPa
Disipación del calor en la habitación en MJ/h	6,48
Equipamiento	
Centrifugado previo patentado	•
Control de desequilibrios tridimensional	•
Desprendedores eficientes	•
EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Caudalímetro (opcional)	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección prog. mediante marco color	•
Centrifugado eficiente	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	13
Cascos de emergencia [número]	4
Uniformes [número]	2
Chaquetas de uniformes [número]	3
Trajes de protección química [número]	1
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	3
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	3
Paños, 22 g [número]	355

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516959427 / Número de material: 12949320 /

Número de material antiguo: 51916033EU

Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•