

KM 8462 FR

Placa de inducción

626 mm | Zonas de cocción individuales y área de cocción PowerFlex



- 4 zonas de cocción, incl. una potente área de cocción PowerFlex
- Ajustes precisos mediante el regulador deslizante central SingleSlide incl. conexión en red
- Tiempos de calentamiento más cortos gracias al nivel Booster
- Con 626 mm de ancho con cerquillo de acero inox., inst. sobre encimera

Código EAN: 4002516976431 / Número de material: 12953070 /  
Número de material antiguo: 261846201B

General information	
Nombre del modelo	KM 8462 FR
Número de material del fabricante	12953070
Número EAN	4002516976431
Gama	Gold
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Tipo de instalación	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable	•
Montaje sobre encimera	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Número de áreas de cocción	1
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número	2
Tipo	Zona de cocción PowerFlex
Tamaño en mm	Ø 120 – 230
Potencia máx. en W	2100
Potencia máx. del Booster en W	3650
1. zona/área de cocción	
Posición	Posición frontal izquierda
Tipo	Anillo de doble circuito
Tamaño en mm	Ø 100-160
Potencia máx. en W	1400
Potencia máx. del Booster en W	2200
2. zona/área de cocción	
Posición	posterior izquierda
Tipo	Anillo de doble circuito
Tamaño en mm	Ø 120 – 190
Potencia máx. en W	1850
Potencia máx. del Booster en W	3000
3. zona/área de cocción	
Posición	Derecha
Tipo	Puente PowerFlex
Tamaño en mm	230x390
Potencia máx. en W	4200
Potencia máx. del Booster en W	7360
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Manejo a través de teclas sensoras	SingleSlide
Color de las indicaciones	Amarillo

KM 8462 FR

Placa de inducción

626 mm | Zonas de cocción individuales y área de cocción PowerFlex



Código EAN: 4002516976431 / Número de material: 12953070 /

Número de material antiguo: 261846201B

Detección permanente de recipientes de cocción	•
Función Stop & Go	•
Función Limpieza	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Ajustes personalizables	•

#### Eficiencia

Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,3
Consumo de potencia en modo standby en W	0,8
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	10
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	10

#### Confort de mantenimiento

Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
---	---

#### Seguridad

Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•

#### Datos técnicos

Medidas (Al x An x Fo) en mm	52 x 626 x 526
Medidas (An x Fo) en mm	626 x 52 x 526
Medidas en mm (Ancho)	626
Medidas en mm (Alto)	52
Medidas en mm (Fondo)	526
Medidas del hueco (An x Fo) para montaje sobre encimera en mm	560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	45
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	560 mm - 600 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	490 mm - 500 mm
Peso neto en kg	10
Potencia nominal total en kW	7,36
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,6
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60

#### Accesorios suministrados

Cable de conexión	Sí
-------------------	----

