

KM 8685-2 FL MattFinish

Placa de inducción

800 mm | Inducción total | Preparado para M Sense | MattFinish



- Superficie mate resistente para un diseño de cocina sofisticado – MattFinish
- Inducción total hasta seis recipientes de cocción
- Ajustes precisos mediante seis reguladores deslizantes MultiSlide, incluida la conexión en red inteligente
- Menaje M Sense preparado para asistir los procesos de cocinado: M Sense ready
- Con 800 mm de ancho para instalación enrasada o sobre encimera
- Tiempos de calentamiento más cortos gracias al nivel Booster

Código EAN: 4002516996477 / Número de material: 12953160 /
Número de material antiguo: 261868551B

General information	
Nombre del modelo	KM 8685-2 FL MattFinish
Número de material del fabricante	12953160
Número EAN	4002516996477
Gama	Platinum
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Tipo de instalación	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Color de la vitrocerámica	Negro mate
Superficie resistente a los arañazos	MattFinish
Montaje enrasado	•
Montaje sobre encimera	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	1
Número de áreas de cocción	1
Número máximo de recipientes de cocción	6
1. zona/área de cocción	
Posición	Puede seleccionarse libremente
Tipo	Inducción total
Tamaño en mm	740x380
Potencia máx. en W	2600
Potencia máx. del Booster en W	3650
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
M Sense ready	•
Manejo a través de teclas sensoras	MultiSlide
Color de las indicaciones	Blanco
Reconocimiento inteligente de recipientes	•
Modo profesional	•
Función Stop & Go	•
Función Limpieza	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Ajustes personalizables	•
Asistente de cocción	•
Eficiencia	
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,3
Consumo de potencia en modo standby en W	0,8
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0

KM 8685-2 FL MattFinish

Placa de inducción

800 mm | Inducción total | Preparado para M Sense | MattFinish



Código EAN: 4002516996477 / Número de material: 12953160 /

Número de material antiguo: 261868551B

Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	10
--	----

Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	10
--	----

Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•

Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•

Datos técnicos	
-----------------------	--

Medidas (Al x An x Fo) en mm	51 x 800 x 520
------------------------------	----------------

Medidas (An x Fo) en mm	800 x 51 x 520
-------------------------	----------------

Medidas en mm (Ancho)	800
-----------------------	-----

Medidas en mm (Alto)	51
----------------------	----

Medidas en mm (Fondo)	520
-----------------------	-----

Medidas del hueco (An x Fo) para montaje sobre encimera en mm	780 mm x 500 mm
---	-----------------

Medidas del hueco (An x Fo) para montaje enrasado en mm	780/804 x 500/524
---	-------------------

Altura de montaje con caja de conexiones en mm	51
--	----

Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	780 mm
---	--------

Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500 mm
---	--------

Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	780
---	-----

Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	500
---	-----

Peso neto en kg	19
-----------------	----

Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	804
---	-----

Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	524
---	-----

Potencia nominal total en kW	9,20
------------------------------	------

Longitud de la conducción eléctrica en m	1,6
--	-----

Tensión en V	230
--------------	-----

Frecuencia en Hz	50-60
------------------	-------


Accesorios suministrados	
---------------------------------	--

Cable de conexión	Sí
-------------------	----


KM 8685-2 FL MattFinish

Placa de inducción

800 mm | Inducción total | Preparado para M Sense | MattFinish



KM8685-2FL, KM8685-2FL MattFinish surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8685-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)